



Les luminaires DEL RoadFocus de Lumec à faible éblouissement de type Cobra offrent les avantages de la technologie DEL, notamment les économies d'énergie et des coûts d'entretien moindres, tout en minimisant la perception de l'éblouissement et la brillance associée à la technologie DEL sans sacrifier le rendement pour des applications optimales d'éclairage de route. Service Tag, une méthode innovatrice de procurer l'assistance pendant la vie du produit, est inclus.

Projet: _____

Emplacement: _____

No de catalogue: _____

Type de luminaire: _____

Lumens: _____ Qté: _____

Notes: _____

Guide pour commander

exemple: RFS-RG-35W32LED4K-G2-R2/3M-UNV-DMG-HS-PH8-RCD7-GY3

Série	Application	Module DEL	TCP	Génération	Distribution	Tension	Options		Fini
							Contrôles ⁴	Options	
RFS	RG			G2	R2/3M				
RFS RoadFocus petit	RG Éblouissement réduit	25W32LED ⁷ 30W32LED 35W32LED 40W32LED 45W32LED 50W32LED 55W32LED 30W64LED 35W64LED 40W64LED 45W64LED 50W64LED 55W64LED 60W64LED 65W64LED 70W64LED ⁷ 75W64LED ⁷ 80W64LED ⁷ 85W64LED ⁷ 90W64LED ⁷ 95W64LED ⁷ 100W64LED ⁷	4K 4000K 3K 3000K 2.7K ¹¹ 2700K	G2 Génération 2	R2/3M Moyenne type II-III (ASYM)	UNV 120-277V HVV ⁷ 347-480V	D41 ¹⁴ Certifié Zhaga-D4i DALI Interface d'éclairage adressable numérique DMG ⁵ 0-10V SRD Pilote prêt pour le capteur, configuration de série SRD1 Pilote prêt pour le capteur, configuration alternative	API Étiquette NEMA installée à l'usine, conforme à la norme C136.15 de l'ANSI FAWS ⁷ Sélecteur de puissance réglable sur le site FSS ^{2,13} Déflecteur côté avant HS ^{2,13} Déflecteur côté maison NRC ⁸ Sans réceptacle NYBC Bloc de jonction à 4 positions OMS ¹⁵ Multi capteur extérieur PH8 ^{1,10} Cellule photoélectrique, de type à verrouillage par rotation, UNV (120-277V c.a.) PH8/347 ^{10,12} Cellule photoélectrique, de type à verrouillage par rotation (347V c.a.) PH8/480 ^{10,12} Cellule photoélectrique, de type à verrouillage par rotation (480V c.a.) PHXL ^{1,10} Cellule photoélectrique à verrouillage par rotation, durée de vie prolongée, UNV (120-277V c.a.) PH9 ¹⁰ Cellule de court-circuitage RCD ^{3,9} Réceptacle à accès sans outil pour cellule photo-électrique ou fiche de court-circuit à verrouillage par rotation, cinq fentes (en option) RCD7 ^{3,5} Réceptacle pour cellule photo-électrique ou fiche de court-circuit à verrouillage par rotation, sept fentes (de série) SP2 Protection contre les surtensions 20 kV/20 kA TLRSR ⁶ Réceptacle SR BAC ¹⁶ Réponds aux exigences de la loi fédérale américaine Buy American Act de 1933 (BAA)	BK Noir BR Bronze GY3 Gris WH Blanc

¹ N'est pas offert avec HVV.

² Pour confirmer la compatibilité des déflecteurs avec la distribution optique, consulter la section accessoires.

³ Cellule photoélectrique ou fiche de court-circuit requise pour garantir une illumination adéquate.

⁴ Choisir une option obligatoire.

⁵ Caractéristiques intégrées de série avec les luminaires RoadFocus.

⁶ Offert seulement avec les options de pilote D41, SRD ou SRD1.

⁷ Offert seulement avec les options de pilote DMG.

⁸ Non offert avec options de pilotes PH8, PH8/347, PH8/480, PHXL, PH9, DALI, SRD ou SRD1.

⁹ Non offert avec options de pilotes SRD.

¹⁰ RCD ou RCD7 doit être sélectionné avec cette option.

¹¹ Un délai supplémentaire peut être exigé. Contacter l'usine.

¹² N'est pas offert avec UNV.

¹³ 1 déflecteur fourni par générateur de lumière DEL.

¹⁴ TLRSR doit être sélectionné avec D41.

¹⁵ TLRSR et D41 doit être sélectionné avec OMS.

¹⁶ Omettre de sélectionner le suffixe «BAC» pourrait vous empêcher de recevoir un produit qui est conforme à la BAA et celui-ci ne serait pas éligible à une autorisation de retour de marchandise ou à un remboursement. La désignation BAC ci-dessous ne réfère pas à (i) l'applicabilité de ou la disponibilité d'une remise gracieuse selon la loi sur les accords commerciaux, ou (ii) les exigences de contenu national «Buy America» imposées aux États, localités et autres organismes non fédéraux comme condition pour recevoir des fonds administrés par le ministère des transports ou autres agences fédérales.

¹⁷ Consulter Signify afin de confirmer si les accessoires spécifiques sont conformes aux exigences de la BAA.

Accessoires¹⁷ (doivent être commandés sur des lignes séparées et peuvent être installés rapidement et facilement sur le site)

Nœud de connexion Interact City (contacter l'usine pour obtenir tout le support lorsqu'un éclairage connecté ou d'autres services sont recherchés.)

Accessoires de déflecteur

Description	Code de l'option du luminaire	Code de commande de l'accessoire
		Version 32 DEL*
Déflecteur côté avant	FSS	ACC-LG66V32LED-FSS
Déflecteur côté maison	HS	ACC-LG66V32LED-HS

*Se reporter au tableau de puissance pour confirmer la configuration du générateur de lumière. Exemple, si la configuration est 2x32 DEL, 2 déflecteurs sélectionnés doivent être commandés par luminaire.



RFS-RG RoadFocus à éblouissement réduit

DEL de type cobra (petit)

Données sur la dépréciation prédite du flux lumineux

La performance prédite est fondée sur les données du fabricant des DEL et les estimations d'ingénierie selon la méthodologie IESNA LM-80. Les données réelles peuvent varier selon les conditions du site. La valeur L70 correspond au nombre d'heures écoulées avant que le flux lumineux des DEL atteigne 70% de sa valeur originale. Les données sont calculées selon la méthodologie IESNA TM21-11. Les heures L70 publiées sont limitées à six fois le nombre d'heures d'essai des DEL.

Température ambiante (°C)	L70 selon TM-21	% maintien du flux lumineux à 78 000 h
25°C	>78 000 heures	>96,6%

Valeurs des puissances DEL

Code pour commander	Qté de DEL	Configuration du générateur de lumière	Moyenne système Watts ¹	Étiquette de puissance ²
RFS-RG-25W32LED	32	1x32DEL	24	20
RFS-RG-30W32LED	32	1x32DEL	27	30
RFS-RG-35W32LED	32	1x32DEL	32	30
RFS-RG-40W32LED	32	1x32DEL	38	40
RFS-RG-45W32LED	32	1x32DEL	43	40
RFS-RG-50W32LED	32	1x32DEL	47	50
RFS-RG-55W32LED	32	1x32DEL	52	50
RFS-RG-30W64LED	64	2x32DEL	29	30
RFS-RG-35W64LED	64	2x32DEL	33	30
RFS-RG-40W64LED	64	2x32DEL	38	40
RFS-RG-45W64LED	64	2x32DEL	43	40
RFS-RG-50W64LED	64	2x32DEL	48	50

Code pour commander	Qté de DEL	Configuration du générateur de lumière	Moyenne système Watts ¹	Étiquette de puissance ²
RFS-RG-55W64LED	64	2x32DEL	52	50
RFS-RG-60W64LED	64	2x32DEL	57	60
RFS-RG-65W64LED	64	2x32DEL	63	60
RFS-RG-70W64LED	64	2x32DEL	68	70
RFS-RG-75W64LED	64	2x32DEL	72	70
RFS-RG-80W64LED	64	2x32DEL	78	80
RFS-RG-85W64LED	64	2x32DEL	83	80
RFS-RG-90W64LED	64	2x32DEL	87	90
RFS-RG-95W64LED	64	2x32DEL	92	90
RFS-RG-100W64LED	64	2x32DEL	98	100

- Valeurs types, arrondies.
- Conforme à la norme C136.15-2015 de l'ANSI. Contacter l'usine pour d'autres requis d'étiquettes.

Valeurs des lumens de la DEL - 4000K

Code pour commander	Temp. de couleur	Type R2M/3M		
		Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG
RFS-RG-25W32LED	4000	3824	157	B1-U0-G1
RFS-RG-30W32LED	4000	4215	154	B2-U0-G1
RFS-RG-35W32LED	4000	5076	160	B2-U0-G1
RFS-RG-40W32LED	4000	5898	156	B2-U0-G1
RFS-RG-45W32LED	4000	6721	156	B2-U0-G1
RFS-RG-50W32LED	4000	7544	161	B3-U0-G2
RFS-RG-55W32LED	4000	8367	161	B3-U0-G2
RFS-RG-30W64LED	4000	4802	166	B2-U0-G1
RFS-RG-35W64LED	4000	5591	168	B2-U0-G1
RFS-RG-40W64LED	4000	6411	168	B2-U0-G1
RFS-RG-45W64LED	4000	7168	167	B2-U0-G1
RFS-RG-50W64LED	4000	7938	167	B2-U0-G1
RFS-RG-55W64LED	4000	8678	166	B2-U0-G1
RFS-RG-60W64LED	4000	10161	178	B3-U0-G2
RFS-RG-65W64LED	4000	10837	173	B3-U0-G2
RFS-RG-70W64LED	4000	11538	170	B3-U0-G2
RFS-RG-75W64LED	4000	12191	169	B3-U0-G2
RFS-RG-80W64LED	4000	12868	165	B3-U0-G2
RFS-RG-85W64LED	4000	13527	163	B3-U0-G2
RFS-RG-90W64LED	4000	14147	163	B3-U0-G2
RFS-RG-95W64LED	4000	14758	160	B3-U0-G2
RFS-RG-100W64LED	4000	15385	157	B3-U0-G2

Valeurs des lumens de la DEL - 3000K

Code pour commander	Temp. de couleur	Type R2M/3M		
		Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG
RFS-RG-25W32LED	3000	3642	150	B1-U0-G1
RFS-RG-30W32LED	3000	4014	147	B1-U0-G1
RFS-RG-35W32LED	3000	4834	152	B2-U0-G1
RFS-RG-40W32LED	3000	5617	148	B2-U0-G1
RFS-RG-45W32LED	3000	6401	149	B2-U0-G1
RFS-RG-50W32LED	3000	7185	154	B2-U0-G1
RFS-RG-55W32LED	3000	7969	153	B3-U0-G2
RFS-RG-30W64LED	3000	4573	158	B1-U0-G1
RFS-RG-35W64LED	3000	5325	160	B2-U0-G1
RFS-RG-40W64LED	3000	6106	160	B2-U0-G1
RFS-RG-45W64LED	3000	6827	159	B2-U0-G1
RFS-RG-50W64LED	3000	7560	159	B2-U0-G1
RFS-RG-55W64LED	3000	8265	158	B2-U0-G1
RFS-RG-60W64LED	3000	9677	169	B2-U0-G1
RFS-RG-65W64LED	3000	10321	165	B3-U0-G2
RFS-RG-70W64LED	3000	10989	162	B3-U0-G2
RFS-RG-75W64LED	3000	11610	161	B3-U0-G2
RFS-RG-80W64LED	3000	12255	157	B3-U0-G2
RFS-RG-85W64LED	3000	12883	155	B3-U0-G2
RFS-RG-90W64LED	3000	13473	155	B3-U0-G2
RFS-RG-95W64LED	3000	14055	153	B3-U0-G2
RFS-RG-100W64LED	3000	14652	150	B3-U0-G2

Valeurs des lumens de la DEL - 2700K

Code pour commander	Temp. de couleur	Type R2M/3M		
		Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG
RFS-RG-25W32LED	2700	3278	135	B1-U0-G1
RFS-RG-30W32LED	2700	3613	132	B1-U0-G1
RFS-RG-35W32LED	2700	4351	137	B1-U0-G1
RFS-RG-40W32LED	2700	5055	133	B2-U0-G1
RFS-RG-45W32LED	2700	5761	134	B2-U0-G1
RFS-RG-50W32LED	2700	6467	138	B2-U0-G1
RFS-RG-55W32LED	2700	7172	138	B2-U0-G1
RFS-RG-30W64LED	2700	4116	142	B1-U0-G1
RFS-RG-35W64LED	2700	4793	144	B2-U0-G1
RFS-RG-40W64LED	2700	5495	144	B2-U0-G1
RFS-RG-45W64LED	2700	6144	143	B2-U0-G1
RFS-RG-50W64LED	2700	6804	143	B2-U0-G1
RFS-RG-55W64LED	2700	7439	142	B2-U0-G1
RFS-RG-60W64LED	2700	8709	152	B2-U0-G1
RFS-RG-65W64LED	2700	9289	148	B2-U0-G1
RFS-RG-70W64LED	2700	9890	145	B3-U0-G2
RFS-RG-75W64LED	2700	10449	145	B3-U0-G2
RFS-RG-80W64LED	2700	11030	141	B3-U0-G2
RFS-RG-85W64LED	2700	11595	140	B3-U0-G2
RFS-RG-90W64LED	2700	12126	139	B3-U0-G2
RFS-RG-95W64LED	2700	12650	138	B3-U0-G2
RFS-RG-100W64LED	2700	13187	135	B3-U0-G2

La performance réelle peut varier selon les paramètres de l'installation incluant l'optique, la hauteur de montage/du plafond, la dépréciation due à la poussière, le facteur de perte du flux lumineux, etc.; il est fortement recommandé de vérifier la performance à l'aide d'un plan - contacter applications à signify.com/outdoorluminaire. Consulter la liste de produits qualifiés DLC pour confirmer que votre choix de luminaire est approuvé DLC.


Note: certaines données peuvent être évaluées en se basant sur des tests similaires mais non sur les luminaires identiques.

RFS-RG RoadFocus à éblouissement réduit

DEL de type cobra (petit)

Dimensions

Vue latérale



Poids : 9,4 lb
SRE : 0,52 pi²

Vue du dessous




Tableau des multiplicateurs de puissance réglable sur le site (FAWS)

Position du sélecteur FAWS	Multiplicateur de lumens émis typiques	Puissance de système typique
1	0,31	0,28
2	0,53	0,50
3	0,62	0,58
4	0,70	0,67
5	0,78	0,75
6	0,83	0,81
7	0,89	0,87
8	0,92	0,91
9	0,96	0,95
10	1,00	1,00

Note: précision de la valeur type $\pm 5\%$.

Spécifications

Boîtier

Fait d'un alliage d'aluminium moulé à faible teneur en cuivre (A360) d'une épaisseur minimale de 0,100 po (2,5 mm). S'ajuste sur les tenons d'un diamètre extérieur de 1,66 po (42 mm) (diamètre nominal de 1,25 po), de 1,9 po (48 mm) (diamètre nominal de 1,5 po) ou de 2 3/8 po (60 mm) (diamètre nominal de 2 po) et d'une longueur minimale de 5 1/2 po (140 mm). Comprend deux brides zinguées fixées par quatre boulons hexagonaux zingués à filetage américain unifié à gros pas 3/8-16 pour faciliter l'installation. Fournit un réglage progressif facile de l'inclinaison de $\pm 5^\circ$ en incréments de 2,5°. Comporte un niveau à bulle intégré de série (toujours inclus). Comprend une porte articulée amovible à déclenchement rapide qui ne nécessite aucun outil pour l'ouvrir. Cette porte à verrou unique s'ouvre vers le bas pour donner accès aux composants électroniques et à un bloc de jonction. Elle est fixée solidement pour éviter qu'elle ne se dégage ou tombe accidentellement. Un jeu de 13 po (330 mm) à l'arrière est requis pour permettre le retrait de la porte. Est accompagné d'un dispositif de protection contre les oiseaux qui protège contre les oiseaux et les intrus similaires et d'une étiquette ANSI conforme à la norme C136.15-2015, pour indiquer la puissance et la source (compris dans l'emballage). Boîtier classé IP54 selon la norme ANSI C136.37 (y compris le compartiment électrique).

Générateur de lumière

Composé de quatre éléments principaux : module DEL, système optique, dissipateur thermique et pilote.

Composantes électriques conformes à la norme RoHS. Générateur de lumière scellé de classification IP66 avec DEL testées en laboratoire certifié ISO 17025-2005 en suivant les directives de la norme LM-80 de l'IESNA conformément aux extrapolations ENERGY STAR de SEP, lesquelles respectent la norme TM-21 de l'IESNA. Circuit imprimé à base d'aluminium assurant un meilleur transfert de la chaleur et une plus longue durée de vie.

Module DEL : constitué de DEL blanches haute performance. Température de couleur selon un triage ANSI/NEMA de 2700 Kelvin nominal (2725 \pm 145K), 3000 Kelvin nominal (3045K \pm 175K) ou 4000 Kelvin nominal (3985K \pm 275K), IRC de 70 min. 75 type. D'autres TCP/IRC sont offerts, contacter l'usine.

Système optique : formé de lentilles réfractrices en polymère de qualité optique haute performance aux UV stabilisés pour obtenir la distribution optimisée voulue en vue de maximiser l'espace, d'atteindre le flux lumineux cible et d'obtenir une luminosité parfaitement uniforme. Le système reçoit la classification IP66. La performance photométrique doit être certifiée pour répondre aux normes LM-63, LM-79 et TM-15 (IESNA). Aucun éclairage indirect et classification U0 selon la norme TM-15 (IESNA).

Dissipateur thermique : moulé à même le boîtier. Conçu pour assurer une efficacité élevée et un refroidissement supérieur grâce à un écoulement d'air de convection vertical naturel toujours à proximité des DEL et du pilote, ce qui optimise leur efficacité et leur durée de vie. N'utilise aucun dispositif de refroidissement pour les pièces mobiles (refroidissement passif seulement). Comporte de grandes ouvertures qui favorisent le nettoyage et l'élimination de la saleté et des débris sans aucune intervention. Le luminaire est prévu pour fonctionner à des températures ambiantes de -40°C / -40°F jusqu'à $+50^\circ\text{C}$ / $+122^\circ\text{F}$ sauf si spécifié autrement, vous reporter au tableau des valeurs de puissance DEL.

Pilote : facteur de puissance élevé de 90% min. Pilote électronique opérant sur une plage de 50/60Hz. Entrée de tension universelle à ajustement automatique de 120 à 277V c.a pour les deux applications de ligne à ligne ou de ligne à neutre, classe 1 ou 2, DHI de 20% max.

DMG : compatible avec gradation de 0-10 V. Le pilote réduit le courant qui alimente les DEL en cas de surchauffe interne. Cette mesure vise à protéger les DEL et les composants électriques. Le flux lumineux est protégé contre les courts-circuits, la surtension et la surcharge de courant.

Reprise automatique après correction. Protection contre les surtensions de pilote intégré de série d'au moins 2,5 kV.

Caractéristiques intégrées

DMG : pilote à intensité variable 0-10V.

RCD7* : réceptacle à sept fentes à accès sans outil qui permet la gradation et d'autres fonctionnalités (à déterminer), peut être utilisé avec un nœud Interact City ou une cellule photoélectrique ou une fiche de court-circuit à verrouillage par rotation. Veuillez noter qu'une quincaillerie supplémentaire sera requise pour utiliser les 2 fentes additionnelles sur ce réceptacle.

Veillez noter qu'une quincaillerie supplémentaire sera requise pour utiliser les 2 fentes additionnelles sur ce réceptacle.

SP1 : protection contre les surtensions testée conformément à la norme ANSI/IEEE C62.45 ANSI/IEEE C62.41.2 Scénario I Catégorie C haute exposition des formes d'onde 10 kV/10 kA pour combinaison phase-terre, phase-à-neutre et neutre-terre et conformément à l'annexe D sur les essais d'immunité électrique élevée 10 kV/10 kA selon le modèle de spécification DOE MSSLC pour les luminaires DEL routiers.

Veillez prendre note que ces caractéristiques intégrées sont toujours offertes avec le luminaire RoadFocus.

* Cellule photoélectrique ou fiche de court-circuit requise pour garantir une illumination adéquate.

Options de luminaire et de pilote

D4I : luminaire certifié Zhaga-D4i.

DALI : pilote préprogrammé compatible avec le système de contrôle DALI.

SRD : pilote prêt à accepter le capteur incluant la communication SR (utilisée pour la gradation et d'autres fonctionnalités), alimentation auxiliaire de 24V et une entrée de signal logique connectées sur le dessus du réceptacle à verrouillage par rotation NEMA et en dessous du réceptacle TLRSR, si cette option est incluse/sélectionnée. Cette configuration est compatible avec les contrôleurs Interact City.

RFS-RG RoadFocus à éblouissement réduit

DEL de type cobra (petit)

Spécifications (suite)

SRD1: pilote prêt à accepter le capteur incluant la communication SR (utilisée pour la gradation et d'autres fonctionnalités), mais connectée avec une alimentation auxiliaire de 24V et une entrée de signal logique connectées sur le dessus du réceptacle à verrouillage par rotation NEMA. Si l'option du réceptacle TLRSR est incluse, la communication SR de série, l'alimentation auxiliaire de 24V et le LSI sont connectés au réceptacle TLRSR.

OMS: multi capteur extérieur.

FAWS: sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS) préréglé sur la position la plus élevée. Peut être facilement réglé à la position voulue sur le site. Réduit la consommation d'énergie totale du luminaire et le niveau d'éclairage. Consultez le tableau des multiplicateurs de puissance réglable pour en savoir plus.

Note: il n'est pas recommandé d'utiliser le FAWS avec d'autres gradations ou contrôles; pendant l'utilisation du sélecteur FAWS avec gradation, il faut régler le sélecteur à la position 10 (flux lumineux maximal) pour permettre la gradation. En réglant le FAWS à toute autre position que 10 désactive les autres gradations ou contrôles.

NRC: sans réceptacle. Le luminaire est expédié avec un capuchon en remplacement du réceptacle.

NYBC: bloc de jonction à 4 positions.

SP2: protection contre les surtensions de 20 kV/20 kA qui offre une protection supplémentaire par rapport à la protection contre les surtensions SP1 de 10 kV/10 kA.

RCD*: réceptacle à 5 fentes orientable sans outil permettant d'utiliser la gradation, peut être utilisé avec une cellule photoélectrique à verrouillage par rotation ou une fiche de mise en court-circuit.

TLRSR: connecteur de capitation SR, installé dans la porte du luminaire. Expédié avec couvert de protection.

PH8: cellule photoélectrique, de type à verrouillage par rotation, UNV (120-277V c.a.).

PH8/347: cellule photoélectrique, de type à verrouillage par rotation, HVU (347V c.a.).

PH8/480: cellule photoélectrique, de type à verrouillage par rotation, HVU (480V c.a.).

PHXL: cellule photoélectrique à verrouillage par rotation, durée de vie prolongée, UNV (120-277V c.a.).

PH9*: cellule de court-circuitage.

API: étiquette NEMA installée à l'usine, conforme à la norme C136.15-2015 de l'ANSI. Pour d'autres étiquettes contacter l'usine.

* Cellule photoélectrique ou fiche de court-circuit requise pour garantir une illumination adéquate.

Options de déflecteurs installés à l'usine
(un par générateur de lumière)

FSS: déflecteur côté avant. Émet le flux lumineux sur le devant du luminaire.

HS: déflecteur côté maison. Émet le flux lumineux vers l'arrière du luminaire.

Durée de vie utile du luminaire

Consultez les fichiers IES pour connaître la consommation d'énergie et les lumens émis pour chaque option. En fonction des essais thermiques in situ (ISTMT) conformément aux normes UL1598 et UL8750, de l'outil de fiabilité de système de Signify, des données évoluées de Signify et du fabricant des DEL LM-80/TM-21, la durée de vie prévue devrait être de 100 000 heures et plus avec un maintien du flux lumineux supérieur à L70 à 25 °C. La durée de vie du luminaire prend en compte le maintien du flux lumineux des DEL ET tous les autres facteurs suivants y compris: durée de vie des DEL, durée de vie du pilote, substrat de carte de circuits imprimés, joints à brasure tendre, cycles marche-arrêt, heures de fonctionnement et corrosion.

Câblage

La connexion du luminaire s'effectue au moyen d'un connecteur de bloc de jonction de 600 V et 85 A pour usage avec les fils du circuit primaire no 2 de calibre américain normalisé 14 situés dans le boîtier. En raison de l'appel de courant qui se produit avec les pilotes électroniques, il est recommandé d'utiliser un fusible à fusion temporisée de 10 ampères pour éviter les grillages inutiles ou indésirables qui peuvent se produire avec les fusibles instantanés.

Ferrure

Toutes les vis exposées doivent être en acier inoxydable et enduites d'un apprêt et scelleur en céramique pour réduire le grippage des pièces. Tous les joints et dispositifs d'étanchéité sont faits ou doublés de terpolymère d'éthylène-propylène-diène (EPDM) ou de silicone ou de caoutchouc.

Fini

Couleur conforme à la norme AAMA 2603. Application d'un revêtement en poudre de polyester (4 mils ou 100 microns) avec une tolérance de ± 1 mil/24 microns. Résines thermodurcissables qui permettent d'obtenir un fini résistant à la décoloration conformément à la norme ASTM D2244, un lustre durable conformément à la norme ASTM D523 et une résistance à l'humidité conformément à la norme ASTM D2247.

Traitement de surface qui permet d'obtenir un fini résistant au brouillard salin pendant au moins 5 000 heures conformément aux essais exécutés et à la norme ASTM B117.

Norme de fabrication sur les produits DEL

Les composants électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (DES) comme les diodes électroluminescentes (DEL) sont assemblées en conformité avec les normes IEC61340-5-1 et ANSI/ESD S20.20 pour éliminer les DES qui pourraient réduire la durée de vie du produit.

Résistance aux vibrations

Le luminaire RFS est conforme à la norme nationale américaine ANSI C136.31-2018 en matière de spécifications sur les vibrations des luminaires routiers pour les applications sur les ponts ou les viaducs. (Essai à 3G sur 100 000 cycles par un laboratoire indépendant.)

Homologations et conformité

Homologation cULus pour le Canada et les États-Unis. Conforme aux spécifications de modèle du DOE et du MSSLC pour les luminaires routiers RoadFocus DEL de type cobra. La plupart des versions de luminaires DEL RoadFocus de type cobra sont inscrits sur la liste des produits qualifiés du DesignLights Consortium, consulter la liste des produits qualifiés DLC pour confirmer si votre luminaire spécifiques est approuvé. Les TCP de 3 000K ou plus chaudes sont approuvées pour la protection nocturne. Les luminaires sont conformes ou excèdent les exigences des normes C136: .2, .3, .10, .14, .15, .22, .25, .31, .37, .41.

Service Tag

Grâce à l'application Service Tag de Signify, chaque luminaire est identifié de façon unique. Un simple balayage du code à barres, positionné à l'intérieur de la porte du fût, vous permet un accès instantané à la configuration du luminaire. Cette action facilite et accélère l'installation et l'entretien pendant toute la durée de vie du luminaire. Il suffit de télécharger l'application et d'enregistrer votre produit dès maintenant.

Pour tous les détails, veuillez visiter:
philips.com/servicetag

Garantie limitée

Garantie limitée de 10 ans. Visitez le site signify.com/warranties pour les détails et les restrictions.

Supports et bras

Consultez Lumec 3D pour en savoir plus sur les supports et les bras offerts pour ce luminaire.

