

ModiFly mural


Options et détails

Sommaire de performance – mural*

DEL à la sortie (lm/4 pi)	1000 lm		1500 lm		2000 lm		2500 lm		3000 lm		3500 lm	
TCP	3500K	4000K										
Énergie (W/4 pi)	9	9	12	12	16	16	19	19	24	24	27	27
Efficacité (lm/W)	96	100	109	113	114	117	115	119	109	115	110	116


*Les valeurs de l'IRC de 90 sont basées sur une TCP de 3500K et une optique standard de 15% d'éclairage vers le haut / 85% d'éclairage vers le bas.

Vue transversale



Longueurs et dimensions


Luminaire de 8 pi




Luminaire de 6 pi




Luminaire de 5 pi



Luminaire de 4 pi



Luminaire de 2 pi



Options de finis




Une carte additionnelle DEL pour plus d'éclairage du côté du mur optimise la performance et la distribution d'éclairage.

ModiFly mural

Liens d'articulation ModiFly

Exploitez la polyvalence ultime des articulations de luminaires sur le site. Créez des concepts inégalables, aux formes uniques et aux angles précis. Le concept ModiFly avec des systèmes de liens doubles, triples et quadruples filés en usine à brevet en instance permet la création de luminaires à articulation sur le site afin d'apporter les derniers ajustements et obtenir la perfection.




*Le lien statique ne s'applique qu'aux enfilades continues murales, tous les autres liens permettent l'alimentation aux configurations/formes.

Transition transparente de mural à suspendu

Pour les transitions de mural à suspendu, les installateurs peuvent alimenter à partir du luminaire mural avec qu'aucune alimentation ne soit visible!

Lien triple



Lien quadruple

