



StyliD Evo

ST770Z SFR MB FG

ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Díky projektorům StyliD Evo mohou maloobchodníci využívat vynikající kvalitu světla a špičkovou energetickou účinnost optiky PerfectAccent v řadě flexibilních a na budoucí vývoj připravených projektorů. Konfiguraci projektorů StyliD Evo je možné snadno změnit díky rychlé a snadné modernizaci optiky, ke které nejsou potřebné žádné nástroje. Tyto projektory také podporují časté změny v uspořádání prodejen, neboť je lze na přípojnicí nebo systému Maxos fusion snadno přemístit. Pokrývají širokou škálu aplikací od nižších výšek až po montáže na vysokých stropích, které vyžadují velmi vysoký světelný tok. Projektory StyliD Evo lze namontovat na přípojnice 3C nebo DALI (ST770T, ST780T), do systému Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) nebo do stropu v polozapuštěné verzi (ST770B). Všechny projektory StyliD Evo s reflektory PerfectAccent jsou certifikovány jako výrobek pro cirkulární osvětlení a nabízejí několik možností stmívání a integrace do systémů, a to jak kabelových, tak bezdrátových. K dispozici jsou také spektra světla LED pro čerstvé potraviny, které prodlužují životnost a vylepšují vizuální prezentaci potravin, minimalizují plýtvání potravinami a zvyšují prodej. Další informace o LED spektrech PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne naleznete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

Varování a bezpečnost

- Všechna fotometrická data jsou počítána bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.
- Optiku je možné čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Je zakázáno dotýkat se modulů LED nebo reflektoru. Pro oblasti přípravy potravin a oblasti s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Produkt musí být instalován tak, aby se jej nebylo možné dotknout. Manipulace s horkým produktem je možná jen při použití rukavic poskytujících tepelnou ochranu.

Údaje o produktu

StyliD Evo

Obecné informace	
Hodnotový žebříček	Specifikace

Světelně technické	
Typ optiky	Střední paprsek

Mechanické a materiály	
Materiál optiky	Polykarbonát
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirý
Celková výška	54 mm
Celkový průměr	75 mm
Materiál	-
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Barva příslušenství	-
Celková hmotnost (kus)	0,100 kg

Certifikace a použití	
Značka CE	Ano

Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
--	-----

Označení a balení	
Objednávací název produktu	ST770Z SFR MB FG
Celý název výrobku	ST770Z SFR MB FG
Full EOC	871869996067400
Kód objednávky	96067400
Číslo materiálu (12NC)	910500465871
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699960674
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718699960674
Kód produktové řady	ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]

