



StyliD Evo

ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH

StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.8 W, 2700 lm,
PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Orta genişlikte ışın, Beyaz

Perakendeciler, StyliD Evo ile bir dizi esnek ve geleceğe hazır projektörde, PerfectAccent optiklerinin üstün ışık kalitesinin ve pazar lideri enerji verimliliğinin keyfini çıkarabilir. StyliD Evo projektörlerin alet gerektirmeyen hızlı ve kolay optik yükseltmelerle yeniden yapılandırılması kolaydır. Ayrıca, StyliD Evo projektör ray üzerinde veya Maxos fusion omurgasında kolayca yeniden konumlandırılabilirdiğinden mağaza düzenlerinde sık sık yapılan değişiklikleri de destekler. Çeşitli marketlerdeki düşük ışık seviyelerinden oldukça yüksek ışık çıkışının gerekli olduğu ortamlardaki yüksek tavan kurulumlarına kadar geniş bir aydınlatma uygulaması yelpazesi sunan StyliD, tüm perakende konseptleri için süreklilik sunar. StyliD Evo, 3C veya DALI rayına (ST770T, ST780T), Maxos fusion'a (ST770S, ST780S, ST770X) veya yarı gömülü modelle (ST770B) tavana monte edilebilir. PerfectAccent reflektörlere sahip tüm StyliD Evo projektörler, döngüsel aydınlatma ürünü olarak onaylanmıştır, kablolu ve kablosuz dahil olmak üzere çoklu sistem entegrasyonu ve dim etme seçenekleri sunar. Gıdaların daha uzun raf ömrü ve görsel olarak daha iyi temsiliyle gıda israfının azaltılmasını ve satışların artırılmasını sağlayan taze gıda LED'li aydınlatma tarifleri mevcuttur. PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost ve Champagne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza bakın.

Güvenlik ve uyarılar

- Tüm fotometrik veriler isteğe bağlı ön cam olmadan hesaplanır. Ön cam kullanılırken ışık akısı %3,5 oranında azaltılmalıdır
- Optik temizliği yalnızca basınçlı havayla yapılmalıdır. LED'e veya reflektöre dokunmak yasaktır. Gıda hazırlama alanları ve toz seviyesinin yüksek olduğu alanlar için isteğe bağlı ön cam kullanımı şiddetle tavsiye edilir çünkü ön cam (kuru) mikrofiber bezle temizlenebilir.
- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir

Ürün veri

StyliD Evo

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Teknik özellikler
Bakıma elverişlilik sınıfı	A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
Garanti süresi	5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi	Signify Circle

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	2.700 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	134 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>90
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	CRI ≥90 ve 3000K renk sıcaklığıyla PremiumWhite
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışın
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	24°
Birleşik parlama derecesi CEN	22

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	12,8 A
Ani akım süresi	208 ms
Güç Tüketimi	19,8 W
Güç Faktörü (Kesir)	0,9
Bağlantı	2 kutuplu 2 itmeli konektör
Kablo	-
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	65
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Toplam harmonik bozulma	20 %

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı

Optik sistem malzemesi	Alüminyum ve polikarbonat
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Sabitlenme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Genel yükseklik	220 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,900 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,5
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.422,0.386)<2
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Renk Eşleştiriminin Standart Sapması (McAdam elipsi)	SDCM≤2

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	3,1 %
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat	L90
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 100.000 saat	L85

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH
Tam ürün adı	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH
Tam ürün kodu	871869997665100
Sipariş kodu	97665100
Malzeme No. (12NC)	910505101219
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699976651
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699976651

StyliD Evo


Ürün ailesi kodu

ST770B [StyliD Evo Semi Recessed]

Boyutlu çizim



Fotometrik bilgi



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101219

