

SP530Z U4 WH

910505101665



- V, Blanco

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación que coincida con la arquitectura interior del espacio que están mejorando. Quieren una línea de iluminación con proporciones elegantes y altos niveles de luz que ofrezca la máxima libertad de diseño. Philips TrueLine es una luminaria lineal flexible para aplicaciones de oficina en interiores que ofrece una excelente calidad con la promesa de actualizaciones preparadas para el futuro. Los especificadores necesitan luminarias que ahorren energía, al mismo tiempo que proporcionan el nivel de luz adecuado. TrueLine empotrado cumple ambos requisitos. No solo cumple con el estándar de iluminación para edificios WELL, sino que TrueLine para montaje adosado tiene la clasificación UGR<19, que cumple con todas las normas de oficina (OC). TrueLine también se suministra en versiones montadas en superficie y empotradas. Todas las luminarias de la familia están disponibles en distintas longitudes, formas, colores y emisiones de luz. Esto ofrece la máxima flexibilidad de diseño y posibilidades ilimitadas. Las luminarias TrueLine son además una elección sostenible y preparada para el futuro, con una

alta eficiencia de hasta 174 lm/W y la opción de actualizar a conectividad y control inalámbricos.

Advertencias y seguridad

- El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por ello, recomendamos encarecidamente que se compruebe el entorno en el que se va a instalar la luminaria de la forma debida.
- Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada

Información general

Escalera de valor	Avanzada
-------------------	----------

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	- V
Line Frequency	- Hz
Clase de protección IEC	-

Mecánicos y de carcasa

Longitud global	50,3 mm
Anchura global	40 mm
Altura global	39,5 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	40 x 40 x 50 mm
Material	Polycarbonato
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	-
Color de accesorio	Blanco
Peso neto (pieza)	0,025 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	SP530Z U4 WH
Nombre completo del producto	SP530Z U4 WH
Full EOC	871869997983699
Código de pedido	97983699
Código 12NC	910505101665
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699979836
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8
Embalaje con código EAN/UPC	8718699979843
Código de gama de producto	SP530Z [TrueLine Accessories]

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Tender text	Tender_Text_910505101665_es_ES.txt	Descargar 
Installation Instructions	TrueLine-SP-MI.pdf	Descargar 

