



TrueLine, suspensa

SP530Z U4 WH

SP530Z | TrueLine Accessories, - V, Branco

Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação que combine com a arquitetura de interiores do espaço que estão a aprimorar. Eles desejam uma linha leve com proporções elegantes e altos níveis de luminosidade que ofereça máxima liberdade de design. A Philips TrueLine é uma luminária linear flexível para aplicações em escritórios internos que oferece excelente qualidade com a promessa de atualizações futuras. Os especificadores precisam de luminárias que economizem energia, ao mesmo tempo que fornecem o nível certo de luz. O modelo TrueLine embutido atende a esses dois conjuntos de requisitos. Além de estar em conformidade com o WELL Building Standard for Light, a superfície TrueLine possui classificação UGR<19, que cumpre todas as normas de escritório (OC). A linha TrueLine também está disponível nas versões de sobrepor e de embutir. Todas as luminárias da família estão disponíveis em diferentes comprimentos, formatos, cores e intensidades luminosas. Isto oferece a máxima flexibilidade de conceção e possibilidades ilimitadas. As luminárias TrueLine também são uma opção sustentável e preparada para o futuro, com uma elevada eficiência de até 174 lm/W e a opção de atualização para uma conectividade e um controlo sem fios.

Avisos e Segurança

- O produto é IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por isso, recomendamos vivamente que o ambiente em que a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
- Caso as recomendações acima não sejam seguidas e as luminárias fiquem sujeitas à entrada de água, a Philips/Signify não poderá garantir o funcionamento seguro e a garantia do produto será anulada.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Escala de valor	Especificação	Tensão de entrada	- V
		Frequência de linha	- Hz

TrueLine, suspensa

Classe de proteção IEC	-
------------------------	---

Características mecânicas e compartimento

Comprimento global	50,3 mm
Largura total	40 mm
Altura total	39,5 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	40 x 40 x 50 mm
Material	Polycarbonato
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	-
Cor do acessório	Branco
Peso líquido (Peça)	0,025 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
----------	-----

Em conformidade com RoHS da UE	Sim
--------------------------------	-----

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	SP530Z U4 WH
Nome do produto completo	SP530Z U4 WH
Código do produto completo	871869997983699
Código de encomenda	97983699
N.º material (12NC)	910505101665
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699979836
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8718699979843
Código da família de produtos	SP530Z [TrueLine Accessories]

