PHILIPS

Lighting

GreenSpace

DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P

GreenSpace, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54

downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 1800 lm, 13.2 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Код сімейства ламп	20S [LED module, system flux 2000 lm]
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Тип модуля джерела світла	LED
Service tag	Так
Технології освітлення	LED
Кріплення	Вбудований світильник
Сходи вартості	Специфікація
Гарантійний період	5 років

Світлотехнічні	
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Світловий потік	1 800 lm
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	137 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Кут променю джерела світла	- °
Колір джерела світла	830 теплий білий
Тип оптичного пристрою	-
Розширення променю світла світильника	120°
Тип оптичного пристрою – зовнішній	-
Узагальнений показник засліплення CEN	22
Ефективна освітлена площа	0 m²

Експлуатаційні й електричні	
Вхідна напруга	220-240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Початкове споживання енергії CLO	- W
Середнє споживання енергії постійної світловіддачі	- W
Пусковий струм	4,8 A
Час впуску	0,056 ms

Споживана потужність	13,2 W
Коефіцієнт потужності (частка)	0.9
Підключення	-
Кабель	-
Кількість виробів у MCB (16 A, тип B)	50
Підходить для довільного перемикання	Так
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)	-
Загальне нелінійне спотворення	20 %

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
Драйвер / блок живлення / трансформатор	Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній
Інтерфейс керування	Бездротовий
Постійний світловий потік	Hi
Максимальний рівень зменшення яскравості	1%
Підключення	Interact Ready

Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу	Полікарбонат
Матеріал відбивача	Полікарбонат з алюмінієвим покриттям
Матеріал оптичного пристрою	Полікарбонат
Матеріал світлорозсіювача	-
Кріпильний матеріал	-
Колір корпусу	Білий
Пристрій для монтажу	-
Форма кришки об'єктива	-
Покриття кришки об'єктива	Прозорий
Покриття відбивача	Глянцевий відбивач
Загальна висота	94 mm
Загальний діаметр	216 mm
Код захисту від проникнення	IP20/54 [Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	-
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Кріплення	Вбудований світильник
Тип кришки об'єктива	-
Вага нетто (шт.)	0,700 kg

Робота в аварійному режимі

Додаткове максимальне споживання електроенергії під час зарядки аварійної акумуляторної батареї	0 W
Центральне аварійне освітлення	Hi

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 750 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	-
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Фотобіологічний ризик	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Специфікація фотобіологічного ризику	0 m
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Робоча температура довкілля Tq	25 °C
Діапазон температури довкілля	від -15 °C до +40 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Початкова колірність	(0.43, 0.40) SDCM<3
Допуск споживання енергії	+/-10%
Внутр. допустиме відхилення індексу кольоропередачі	0
Стандартне відхилення відповідності кольорів (еліпс МакАдама)	SDCM≤3

Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов механізму керування за середнього терміну служби 50 000 год	10 %
Стабільність світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) за середнього терміну служби* 50 000 год	L90

Дані про екологічну сталість

Рейтинг стійкості	Unclassified
Клас ремонту	Клас ремонту C, драйвер цього світильника може бути замінений сервісним техніком. Під час розбирання та повторного складання потрібна особлива обережність, можуть знадобитися спеціальні інструменти. Запчастини та документація доступні протягом певного часу.
Вбудований вуглець (A1-A3)	10,9 kg CO_2e
Співвідношення непервинного матеріалу в продукті	13,1 %
Відсоток вмісту готового продукту, що підлягає переробці	47 %
Загальний потенціал глобального потепління (ПГП) B6 (кг CO2-екв.), заявлені одиниці	Будь ласка, розрахуйте, використовуючи значення вашого місцевого енергетичного міксу: Заявлена потужність (кВт) × Термін служби (години) × Енергетичний мікс (кг CO2eq / кВт·год).
Загальний потенціал глобального потепління (ПГП) B6 (кг CO2-екв.), функціональні одиниці	Будь ласка, розрахуйте, використовуючи значення вашого місцевого енергетичного міксу:

	Заявлена потужність (кВт) * 1000 (лм) / світловий потік (лм) * 35000 (год) * енергетичний мікс(кг CO2 екв/кВт·год)

Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P
Повна назва виробу	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P
Повний код виробу	871869998311600

Код замовлення	910505102091
Номер матеріалу (12NC)	910505102091
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718699983116
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	1
EAN/UPC - корпус	8718699983116
Код сімейства продуктів	DN472B [200mm, IP54(PCO UGR27)]

Розміри



Фотометричні дані



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102091

© 2026 Signify Holding Всі права захищені. Signify не надає жодних заяв або гарантій щодо точності чи повноти інформації, наведеної тут, і не несе відповідальності за будь-які дії, що покладаються на неї. Інформація, представлена в цьому документі, не призначена як будь-яка комерційна пропозиція та не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не погоджено Signify. Philips і емблема Philips Shield є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2026, Березень 19 - Дані можуть бути змінені