

ST762T 49S/PW930 PSU
SI

910505102535



StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, İkili asimetrik optik, Gümüş

Track flood (double), Alüminyum, Gümüş, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, İkili asimetrik optik, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

[WARNINGSSAFETY]

- Optik temizliği sadece basınçlı hava ile yapılmalıdır. LED veya reflektöre dokunmak yasaktır.
- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürün ulaşılabilir mesafeden daha uzakta monte edilmelidir. Sıcakken ürüne müdahale etmek yalnızca yalıtımlı bir eldivenle mümkündür.
- Hasar faktörü açısından LED armatürler geleneksel ışık kaynaklarına göre bir iyileştirme sunar, ancak ışık huzmesinde IR veya UV olmasa bile ışığın kendisi bir enerji kaynağı olduğundan yine de renk solmasına neden olabilir. Riski en aza indirmek için 1000 lx'in üzerindeki ışık seviyelerinden kaçınınız.
- 1 spot başlıklı ST761T Storeflow, bir askı teli kullanılıyorsa her zaman ray ile aynı hizada kurulmalıdır. Bir açının altına montaja yalnızca sert süspansiyonlu bir rayda izin verilir, böylece rayın eğilmesi önlenir.

Genel Bilgiler

Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	2 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans
Garanti süresi	5 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	9.400 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	119 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>90
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	CRI ≥90 ve 3000K renk sıcaklığıyla PremiumWhite
Optik sistem türü	İkili asimetrik optik
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	70° x 37°
Birleşik parlama derecesi CEN	22

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	12 A
Ani akım süresi	100 ms
Güç Tüketimi	79 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	3C Hat
Kablo	-
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	12
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Toplam harmonik bozulma	20 %

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Maksimum dim seviyesi	1%

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Alüminyum ve polikarbonat
Optik kapak malzemesi	-
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Gümüş
Optik kapak kaplaması	-
Toplam uzunluk	250 mm
Genel genişlik	169 mm
Genel yükseklik	229 mm
Toplam çap	0 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	229 x 169 x 250 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,600 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,5
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.422,0.386)<2
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Renk Eşleştirmenin Standart Sapması (McAdam elipsi)	SDCM≤2

Zaman İindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım mr 50000
saatte kontrol tertibatı arıza
oranı

10 %

Ortalama kullanım mr 100000
saatte kontrol tertibatı arıza
oranı

10 %

Ortalama kullanım mrnde
lmen bakımı (EN-IEC
62722-2-1)* 50.000 saat

L90

Ortalama kullanım mrnde
lmen bakımı (EN-IEC
62722-2-1)* 100.000 saat

L80

Srdrlebilirlik Verileri

Srdrlebilirlik derecesi

Signify Circle

Onarım sınıfı

B Sınıfı Onarım - Armatrn
src ve ışık kaynağı servis
teknisyeni tarafından
değıştirilebilir. Paralar ve
dokmanlar uzun bir sre
boyunca temin edilebilir.

Gml karbon (A1-A3)

18,8 kg CO₂e

rndeki geri dnřtrlmř
malzeme oranı

26,1 %

Bitmiř rnn geri
dnřtrlebilir ierik oranı

45,9 %

GWP toplam B6 (kg CO₂eq)
Beyan Edilen Birim

Ltfen yerel enerji karışımı
değerinizi kullanarak hesaplayınız:
G Beyan Birimi (kW) * Hizmet
mr (saat) Beyan Birimi * Enerji
karışımı (kg CO₂ eřdeğeri / kWh)

GWP toplam B6 (kg CO₂eq)
Fonksiyonel Birim

Ltfen yerel enerji karışımı
değerinizi hesaplayınız: G
(Beyan Birimi, kW) * 1000 (lm) /
Lmen ıkışı (Beyan Birimi, lm) *
35000 (saat) * Enerji karışımı (kg
CO₂ eřd. / kWh)

rn Verileri

Sipariř rn adı

ST762T 49S/PW930 PSU SI

Tam rn adı

ST762T 49S/PW930 PSU SI

Tam rn kodu

872016901173100

Sipariř kodu

01173100

Malzeme No. (12NC)

910505102535

Numeratr - Paket Bařına Miktar

1

EAN/UPC - rn/Kutu

8720169011731

Numeratr - Byk kutu bařına
paket sayısı

1


EAN/UPC - Kutu

8720169011731


rn ailesi kodu

ST762T [StoreFlow Double]

[DIMENSIONALDRAWING]



[POLARNORMALDIAGRAMS]



[RELATEDDOCUMENTS]

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]	[DOCUMENT_NAME]	[DOWNLOAD]
Installation Instructions	StoreFlow MI 444316026981 ver4.pdf	[DOWNLOAD]
[PHOTOMETRIC_IES]	[DOCUMENT_NAME]	[DOWNLOAD]
LDT File	LDT File - ST760TI - 910505102535.ldt	[DOWNLOAD]
ROLF File	ROLF File - ST760TI - 910505102535.rolfz	[DOWNLOAD]
ULD File	ULD File - ST760TI - 910505102535.uld	[DOWNLOAD]
Revit file	Revit file - ST760TI - 910505102535.zip	[DOWNLOAD]

