



GreenSpace Evo Mini Ajustabil

RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH

GreenSpace Evo Mini Ajustabil, Recessed accent, 3D printed, 14.6 W, C/O D89 mm, 1750 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Alb, IP20

GreenSpace Evo Mini Adjustable este un spot de accent miniaturizat cu un design subtil și neutru care poate fi îndreptat până la 30 de grade. Acest lucru face ca produsul să fie o alegere ideală pentru modă, ospitalitate și aplicații rezidențiale. Carcasa exterioră imprimată 3D este realizată din materiale biocirculare sau reciclate în proporție de cel puțin 55 %, în timp ce radiatorul este realizat din aluminiu reciclat în proporție de 85 %. Datorită designului său circular, aparatul de iluminat este actualizabil, reutilizabil, complet reparabil și reciclabil. Datorită acestor caracteristici, combinate cu eficiență energetică ridicată, GreenSpace Evo Mini Reglabil este alegerea durabilă pentru iluminatul de accent. Reflectoarele profunde PerfectAccent asigură un efect de lumină cu strălucire sporită și confort îmbunătățit pentru cumpărători. Proiectele de renovare sunt ușoare cu Perfect Fit datorită dimensiunilor multiple de decupaj care sunt disponibile. Personalizarea suplimentară a culorilor, texturilor și a decupajelor Perfect Fit este posibilă prin Philips MyCreation

GreenSpace Evo Mini Ajustabil

Warnings and safety

- Cură area sistemului optic trebuie efectuată numai cu aer comprimat. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu un nivel ridicat de praf, se recomandă cu insistență utilizarea geamului frontal opțional, deoarece poate fi curățat cu o cârpă (uscata) din microfibră.
- În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească
- Produsul trebuie instalat într-un loc în care să nu poată fi accesat cu ușurință. Manipularea produsului la cald este posibilă numai cu o mânășă izolată

Catalog de date

Informații generale	
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Etichetă de service	Da
Tier	Performanță
Perioadă de garanție	5 ani

Date tehnice lumină	
Flux luminos	1.750 lm
Roșu saturat (R9)	>50
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	119 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>90
Culoare sursă de lumină	Premium Color cu CRI ≥90 și temperatură de culoare 3000 K
Tip de sistem optic	Reflector metallic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
Lățimea fascicul de lumină corp de iluminat	29°
Indice unificat de orbire CEN	Not applicable

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	4,8 A
Timp pornire	0,056 ms
Consum de curent	14,6 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	34
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Deformare armonică totală	20 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern
Interfață de comandă	Wireless
Flux luminos constant	Nu

Conectivitate	Compatibilitate cu Interact
---------------	-----------------------------

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Aluminiu
Material sistem optic	Aluminiu
Capac optic/material lentilă	-
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	-
Finisaj reflector	Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent
Înălțime totală	82 mm
Diametru total	100 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Greutate netă (bucată)	0,400 kg

Funcționare de urgență	
Central de urgență	Nu

Aprobare și aplicație	
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,5
Interval temperatură ambiantă	De la +10 până la +35 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.422, 0.386) SDCM <2
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	10 %

GreenSpace Evo Mini Ajustabil

Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de via a utilă*	L80 100.000 h
---	------------------

Date despre sustenabilitate




Scor de sustenabilitate	Signify Circle
Clasă de între inere	Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unită i de comandă, dispozitiv de protec ie contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice

Date despre produs


Nume comandă produs	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH
---------------------	-------------------------------

Numele complet al produsului	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH
Full EOC	872016958996400
Cod de comandă	58996400
Număr material (12NC)	910505102999
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169589964
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8720169589964
Cod familie de produse	RS321B [GreenSpace Evo Mini Adjustable]

Cote



Date fotometrice



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102999

GreenSpace Evo Mini Ajustabil

