



Svart

Ljusrader är idag mycket populära bland kontorsägare och ljusdesigners på grund av deras minimalistiska design och stora flexibilitet. KeyLine erbjuder alla dessa fördelar till ett konkurrenskraftigt pris och uppfyller alla standarder för kontorsbelysning. KeyLine är en ljusradsserie med tunn, minimalistisk design och högt ljusflöde som effektivt lyser upp kontorsytor. Serien uppfyller UGR19-standarder för låg bländning, vilket gör den behaglig för ögonen. KeyLine passar utmärkt för både linjära användningsområden och som fristående pendel- eller utanpåliggande armaturer (tillbehör beställs separat). Serien erbjuder ultimat flexibilitet med olika längder, färger och ljusflöden, inklusive L-former och raka linjer. Med en hög effektivitet på upp till 142 lm/W och möjligheten att uppgradera till trådlös uppkoppling och styrning, ger KeyLine utmärkt valuta för pengarna och en låg total ägandekostnad (TCO).

Varning och Säkerhet

- KeyLine-armaturer är IP20-klassade och inte skyddade mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar att installationsmiljön är lämplig för armaturen.
- Om du – trots varningen om IPX0-klassning – utsätter armaturen för vatten, kan Philips och Signify inte garantera produktens säkerhet eller funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Allmän information

Värdetrappa	Prestanda
-------------	-----------

Mekanik och armaturhus

Material	Rostfritt stål
Tillbehörsfärg	Svart
Nettovikt (styck)	0,410 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910505103764_sv_SE.txt	Ladda ner 

Produktdata

Beställningsproduktnamn	SP350Z SM2 BK
Fullständigt produktnamn	SP350Z SM2 BK
Full EOC	872016961780300
Beställningsnummer	910505103764
Materialnummer (12NC)	910505103764
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169617803
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8720169617803
Produktfamiljskod	SP350Z [KeyLine]

