



Maxos LED industry, Accessory

Los clientes de los sectores industrial y minorista buscan soluciones de iluminación general con una amortización justificable que, además, cumplan todas las normas pertinentes para aplicaciones en supermercados y entornos industriales. Con una inversión limitada, Maxos LED ofrece el mejor ahorro de energía de su clase a la vez que proporciona altos niveles de iluminación con las temperaturas de color y factores de deslumbramiento requeridos. El sistema Maxos LED comprende unidades eléctricas LED de media potencia intercambiables montadas sobre carriles estándar Maxos. La selección de diferentes aberturas de haz aporta flexibilidad en la distribución de luz. En comparación con una instalación convencional con fluorescentes, esta solución LED de alta eficacia permite amortizar la inversión en menos de tres años. Y todavía aporta más ventajas: Maxos LED es una solución a prueba de futuras evoluciones gracias a su plataforma de sistema LED actualizable.

Información general

Número de unidades de equipo	-
Driver incluido	No
Escalera de valor	Óptima
Período de garantía	5 años

Datos técnicos de la luz

Flujo luminoso	0 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	-
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	0 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Color de la fuente de luz	-
Tipo de óptica	-
Apertura de haz de luz de la luminaria	-

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía	0,5 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Unidad de conexión de 3 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	-
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Controles y regulación

Regulable	-
Driver/unidad de potencia/ transformador	-
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Acero
Material del reflector	-
Material óptico	-
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	-
Altura global	1.475 mm
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2] estándar]
Peso neto (pieza)	1,300 kg

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +25 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	-
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LL850Z 491 H4 SR2DALI
Nombre completo del producto	LL850Z 491 H4 SR2DALI
Full EOC	872016962217399
Código de pedido	62217399
Código 12NC	910505103992
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169622173
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	3
Embalaje con código EAN/UPC	8720169622197
Código de gama de producto	LL850Z [Maxos LED Warehouse Acc.]

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Installation Instructions	LL850Z-MI.pdf	Descargar 

