



Maxos LED, Accessory

I clienti nei settori dell'industria e della vendita al dettaglio sono alla ricerca di soluzioni di illuminazione generale con tempi di ammortamento ragionevoli, in grado di soddisfare tutte le norme rilevanti per i supermercati e le applicazioni industriali. A fronte di un investimento limitato, Maxos LED Industry garantisce massimo risparmio energetico, offrendo livelli di lux elevati. Il sistema Maxos LED Industry dal design minimalista comprende pannelli LED a media potenza montati su canaline standard Maxos. Una scelta di lenti a fascio largo e medio si traduce in flessibilità nella distribuzione della luce. Rispetto alle installazioni fluorescenti convenzionali, questa soluzione a LED altamente efficiente offre l'ammortamento completo in meno di tre anni. E i vantaggi non finiscono qui: l'uso del nostro modulo LED aggiornabile fa di Maxos LED Industry una soluzione a prova di futuro.

Informazioni generali

Numero di riduttori	-
Driver incluso	No
Tier	Performance
Periodo di garanzia	5 anni

Dati tecnici di illuminazione

Flusso luminoso	0 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	-
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	0 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Colore sorgente luminosa	-
Tipo di ottica	-
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	-

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico	0,5 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
ConneSSIONE	Unità di connessione 3 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	-
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	-
Driver/unità alimentazione/trasformatore	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	-
Materiale copertura ottica/lenti	-
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	-
Altezza complessiva	1.475 mm
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2] standard]
Peso netto (Pezzo)	1,300 kg

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +25 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	-
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Dati sulla sostenibilità

Rating di sostenibilità	Unclassified
-------------------------	--------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LL850Z 491 H4 SR2DALI
Nome completo prodotto	LL850Z 491 H4 SR2DALI
Full EOC	872016962217399
Descrizione codice locale	62217399
Codice d'ordine	62217399
Codice materiale (12NC)	910505103992
Codice locale	62217399
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169622173
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	3
EAN/UPC - Case	8720169622197
Codice famiglia prodotto	LL850Z [Maxos LED Warehouse Acc.]

Documenti correlati

Documenti e certificati	Nome del documento	Download
Installation Instructions	LL850Z-MI.pdf	Download 

