



# GreenSpace Evo Mini Kipbar

## RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH

GreenSpace Evo Mini Kipbar, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 900 lm, 4000 K, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Hvid, IP20

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Strømforsyningsenhed, ekstern, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

### Advarsler og sikkerhed

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske

### Produkt data

Generelle oplysninger		Lysteknisk	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lysstrøm	900 lm
Driver inkluderet	Ja	Mættet rød (R9)	<50
Service-kode	Ja	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Værditrappe	ydelse	Lyseffekt (nominel) (nom.)	132 lm/W
Garantiperiode	5 år	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
		Lyskildefarve	840 Neutral hvid

# GreenSpace Evo Mini Kipbar

Optiktype	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader
Armaturløsning	55°
Unified Glare Rating – CEN	Not applicable

## Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	14 A
Starttid	0,13 ms
Strømforbrug	6,8 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	65
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed, ekstern
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej

## Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Reflektorfinish	PerfectAccent reflektor med høj effektivitet
Samlet højde	82 mm
Samlet diameter	100 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Montering	Indbygget
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

## Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

## Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.382, 0.380) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

## Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	10 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

## Bæredygtighedsdata



Bæredygtighedsklassificering	Signify Circle
Reparationsklasse	Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.

## Produktdata


Ordreproduktnavn	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH
Det fulde produktnavn	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH
Full EOC	872016959073100
Ordrekode	910505104585
Materialenr. (12NC)	910505104585
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169590731
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169590731
Produktseriekode	RS321B [GreenSpace Evo Mini Adjustable]

# GreenSpace Evo Mini Kipbar

## Målskitse



## Fotometriske data



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585

