



GreenSpace Evo Projector

ST333T 27S/830 PSU WB WH481

GreenSpace Evo Projector, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, Leveä valokeila, Valkoinen

GreenSpace Evo Projector on tehokas kohdevalaisin myymälöihin. Siinä on hienostunut ja ajaton muotokieli. 3D-tulostettu valaisinrunko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokierrätysmateriaaleista, kun taas jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Valaisin on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta: se on päivitettävissä, uudelleenkäytettävä, täysin huollettava ja kierrätettävä. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evosta vastuullisen valinnan. PerfectAccent-heijastimet tuottavat hohdokasta valoa, joka on miellyttävää silmille. GreenSpace Evosta on saatavilla myös huipputekniikkaa edustavia UltraEfficient-versioita, ja se voidaan integroida saumattomasti osaksi 3C- ja DALI-kiskoasennusta sekä CoreLine Trunking- ja Maxos fusion -ratkaisuja. Signify myCreation tarjoaa lisää väri- ja tekstuurivaihtoehtoja.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käden ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsiineellä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Arvoasteikko	Tehokas
Liitännäislaitteiden lukumäärä	1 yksikkö	Huollettavuusluokka	Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy.
Liitännäislaitteet sisältyy toimitukseen	Kyllä		

GreenSpace Evo Projector

	liitäntälaitte, ohjauksyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
--	---

Takuuaika	5 vuotta
Vastuullisuusluokitus	Signify Circle

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	2 700 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	143 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen väri	830 Warm white
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Valaisimen valokeila	36°
Häikäisyindeksi, UGR (CEN)	19

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Kytkeysäilyvirta	14,1 A
Kytkeysäilyaika	131 ms
Tehonkulutus	18,8 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	3C-kisko
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakattokaisijalle	60
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off)
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Alumiini ja polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen
Optiikan suojan pinnoite	-
Kokonaispituus	158 mm

Kokonaisleveys	92 mm
Kokonaiskorkeus	190 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	190 x 92 x 158 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0.700 kg

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	+10...+25 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.434, 0.403)
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöön mediaanissa (100 000 h)	10 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöön mediaanissa* (50 000 h)	L80


Tuotetiedot

Tuotetiedon nimi	ST333T 27S/830 PSU WB WH481
Tuotetiedon nimi	ST333T 27S/830 PSU WB WH481
EOC-koodi	872016959085400
12NC-koodi	910505104597
12NC-koodi	910505104597
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169590854
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169590854
Tuoteperheen koodi	ST333T [GreenSpace Evo Projector Track]


GreenSpace Evo Projector

Mittapiirros

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	162
DIA			Alli	253
DIA-VLC				253
WIA				224



Valonjakotiedot



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597

