



Projektor GreenSpace Evo

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Projektor GreenSpace Evo, 35.5 W, 2600 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, Bílá

Projektor GreenSpace Evo je výkonný a flexibilní projektor pro maloobchod s elegantním a neutrálním designem. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností tak projektor GreenSpace Evo představuje udržitelnou volbu. Reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt s vyšším prozářením a lepším pohodlím pro oči nakupujících. GreenSpace Evo se dodává také v nejmodernějších ultraúčinných variantách a lze jej bez problémů integrovat do přípojníc 3C a DALI, systému CoreLine Trunking a Maxos fusion. Další přizpůsobení barev a textur je možné prostřednictvím aplikace Philips MyCreation.

Varování a bezpečnost

- Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Výrobek musí být instalován mimo dosah ruky. Manipulace s tímto výrobkem za tepla je možná pouze s ochrannými rukavicemi.

Údaje o produktu

Obecné informace	Vrstva	Výkon
Počet předřadňkových jednotek	Třída snadnosti servisu	Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve
Včetně předřadníku		

Projektor GreenSpace Evo

	vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
Záruční lhůta	5 let
Hodnocení udržitelnosti	Unclassified

Světelně technické

Světelný tok	2 600 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Index podání barev (CRI)	90
Barva světelného zdroje	Čerstvé maso
Typ optiky	Střední paprsek
Divergence světelného paprsku svítidla	24°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	19

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	8,6 A
Doba náběhového proudu	25 ms
Spotřeba energie	35,5 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Třífázová přípojnice
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	50
Vhodné pro náhodné spínání	Neztahuje se
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact
Rozhraní řízení	DALI
Stálý světelný tok	Ne
Standard pro DALI	D4i™ DALI-2™
Konektivita	Kompatibilní se systémem Interact

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát potažený hliníkem
Materiál optiky	Hliník a polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Tvrzené sklo
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirý

Celková délka	251 mm
Celková šířka	92 mm
Celková výška	190 mm
Celkový průměr	0 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	190 x 92 x 251 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Celková hmotnost (kus)	0,700 kg

Nouzové osvětlení

Centrální nouzový provoz	Ne
--------------------------	----

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
RoHS	
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Rozsah okolní teploty	+10 až +25 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.457,0.385)
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h	10 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L80


Označení a balení

Objednávací název produktu	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481
Celý název výrobku	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481
Full EOC	872016959093900
Kód objednávky	59093900
Číslo materiálu (12NC)	910505104606
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169590939
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169590939
Kód produktové řady	ST333T [GreenSpace Evo Projector Track]


Projektor GreenSpace Evo

Rozměrové výkresy

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
				158
PSU	205	840	HNB/HMB/HVVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V	171
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	162
DIA			All	253
DIA-VLC				253
WIA				224



Fotometrické údaje



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606

