



# GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget

ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68

GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget, Accent, 3D printed, 20.1 W, D68 mm, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Hvid

Accent, D68 mm, Polykarbonat, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2500 lm, 20.1 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

## Advarsler og sikkerhed

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske

## Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Driver inkluderet	Ja	Lyskildefarve	Hvid
Værditrappe	ydelse	Optiktype	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
Garantiperiode	5 år	Armaturlysstrålespredning	29°
Lysteknisk		Unified Glare Rating – CEN	Not applicable
Lysstrøm	2.500 lm	Drift og el	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Indgangsspænding	220-240 V
Lyseffekt (nominel) (nom.)	124 lm/W	Linjefrekvens	50 to 60 Hz

# GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget

Startstrøm	14,5 A
Starttid	0,15 ms
Strømforbrug	20,1 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	65
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej

## Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet højde	190 mm
Samlet diameter	78 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Montering	Indbygget
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

## Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

## Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.422,0.386)
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

## Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	10 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

## Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Signify Circle
Reparationsklasse	Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.


## Produktdata

Ordreproduktnavn	ST332B 275/PW930 PSU-E HMB WH481 68
Det fulde produktnavn	ST332B 275/PW930 PSU-E HMB WH481 68
Full EOC	872016983516000
Ordrekode	910505104629
Materialenr. (12NC)	910505104629
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169835160
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169835160


# GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget

## Målskitse

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



## Fotometriske data



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104629

