



# LuxSpace Compact, overflatemontert og hengende

## DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH

LuxSpace Compact, overflatemontert og hengende, downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

downlight, Plast, Hvit, Overflate, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

### Produktdata

Generell informasjon		Blendingstall CEN	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Blendingstall CEN	19
Driver inkludert	Ja	Drift og elektronikk	
Montering	Overflate	Inngangsspenning	220-240 V
Verditrapp	Spesifikasjon	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantiperiode	5 år	Startstrøm	14,5 A
Teknisk belysning		Innløpstime	0,150 ms
Lysytelse	2 200 lm	Effektforbruk	23 W
Korrelet fargetemperatur (nom.)	4000 K	Effektfaktor (brøk)	0,9
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	96 lm/W	Tilkobling	-
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Kabel	-
Lyskildefarge	840 nøytralhvitt	Antall produkter på MCB av 16 A type B	54
Optikktype	-	Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Lysstrålespredning fra armatur	-	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

# LuxSpace Compact, overflatemontert og hengende

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/stromenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

## Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Plast
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	230 mm
Total diameter	200 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Montering	Overflate
Nettvekt (stykk)	1,100 kg

## Godkjenning og bruksområde

Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38)
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
--	-----

Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L90
---	-----

## Bærekraftsdata


Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.
Innebygd karbon (A1-A3)	16 kg CO <sub>2</sub> e
Forhold mellom resirkulert materiale for produkt	7,12 %
Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet	28,7 %
GWP totalt B6 (kg CO <sub>2</sub> -ekvivalenter) Deklarert enhet	Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO <sub>2</sub> eq / kWh)
GWP totalt B6 (kg CO <sub>2</sub> -ekv.) Funksjonell enhet	Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO <sub>2</sub> eq / kWh)

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH
Fullstendig produktnavn	DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH
Full EOC	872016983764500
Bestillingskode	910505104874
Materialenr. (12NC)	910505104874
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169837645
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169837645
Produktseriekode	DN610C [LuxSpace, surface mounted]

## LuxSpace Compact, overflatemontert og hengende

### Målskisse



### Fotometriske data



Polar Normal (separate) - DN610CI - 910505104874

