



GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482

GreenSpace Evo Mini Wandhalterung, 3D printed, 8.5 W, 1.000 lm, 3000 K, CRI>90

Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 1.000 lm, 8.5 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	PremiumWhite mit CRI ≥90 und Farbtemperatur 3000K	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Optik	
Service Tag	Ja	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	
Portfolio	Best	Ausstrahlungswinkel Leuchte	
Garantiedauer	5 Jahre	36°	
Lichttechnische Daten		Unified Glare Rating CEN	
Lichtstrom	1,000 lm	Not applicable	
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Betrieb und Elektrik	
Nennlichtausbeute (Nom)	123 lm/W	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
		Einschaltstrom	4,2 A

GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

Einschaltzeit	0,072 ms
Systemleistung	8,5 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.90
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 2-polig
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	65
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)
Konstanter Lichtstrom	Nein

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Material optische Abdeckung	Gehärtetes Glas
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Grau
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	90 mm
Gesamte Höhe	230 mm
Gesamter Durchmesser	65 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)	0,400 kg

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja

ENEC-Zeichen	-
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.422, 0.386) SDCM <2
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer	10 %
Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei	L80
mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	


Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
--------------------------	--------------

Produkt Daten


Bestell-Produktname	WL321W 10S/PW930 PSU HWB
	FG GR482
Gesamtbezeichnung des Produkts	WL321W 10S/PW930 PSU HWB
	FG GR482
Gesamt-Produktcode	872016983797300
Bestellcode	83797300
Material-Nr. (12NC)	910505104908
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169837973
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169837973

Abmessungsskizzen



GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG
GR482

Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104908

