



GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481

GreenSpace Evo Mini Wandhalterung, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready

Polykarbonat, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	>90
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Farbe der Lichtquelle	PremiumWhite mit CRI ≥90 und Farbtemperatur 3000K
Betriebsgerät inklusive	Ja	Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
Service Tag	Ja	Ausstrahlungswinkel Leuchte	36°
Portfolio	Best	Unified Glare Rating CEN	Not applicable
Garantiedauer	5 Jahre	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Eingangsspannung	220 bis 240 V
Lichtstrom	2.600 lm		
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	137 lm/W		

GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Einschaltstrom	4.8 A
Einschaltzeit	0.056 ms
Systemleistung	18.9 W
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.90
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 2-polig
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	50
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
Betriebsgerät	Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät
Steuerungsschnittstelle	Kabellos
Konstanter Lichtstrom	Nein
Vernetzbarkeit	Interact Ready

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Material optische Abdeckung	Gehärtetes Glas
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Weiß
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	90 mm
Gesamte Höhe	230 mm
Gesamter Durchmesser	65 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0.2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)	0.400 kg

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
---------------	---------------------------------

Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.422, 0.386) SDCM <2
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80


Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
--------------------------	--------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481
Gesamtbezeichnung des Produkts	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481
Gesamt-Produktcode	872016983803100
Bestellcode	83803100
Material-Nr. (12NC)	910505104914
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169838031
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169838031

Abmessungsskizzen




GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG
WH481

Spectral Power Distribution Colour - WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG
WH481



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104914

