



# GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482

GreenSpace Evo Mini Wandhalterung, 3D printed, 15.3 W, 2.100 lm, 3000 K, CRI>90

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2.100 lm, 15.3 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

## Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

## Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	PremiumWhite mit CRI ≥90 und Farbtemperatur 3000K	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Optik	
Portfolio	Best	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	
Garantiedauer	5 Jahre	Ausstrahlungswinkel Leuchte	
		29°	
		Unified Glare Rating CEN	
		Not applicable	
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Lichtstrom	2.100 lm	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Nennlichtausbeute (Nom)	138 lm/W	Einschaltstrom	4.2 A
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90		

## GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

Einschaltzeit	0.072 ms
Systemleistung	15.3 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.90
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 2-polig
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	65
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)
Konstanter Lichtstrom	Nein

### Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Material optische Abdeckung	Gehärtetes Glas
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Schwarz
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	90 mm
Gesamte Höhe	230 mm
Gesamter Durchmesser	65 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)	0.400 kg

### Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja

ENEC-Zeichen	-
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

### Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.422, 0.386) SDCM <2
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

### Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer	10 %
Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei	L80
mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	


### Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
--------------------------	--------------

### Produktdaten

Bestell-Produktname	WL322W 10S/PW930 PSU HMB
	FG BK482
Gesamtbezeichnung des Produkts	WL322W 10S/PW930 PSU HMB
	FG BK482
Gesamt-Produktcode	872016983805500
Bestellcode	83805500
Material-Nr. (12NC)	910505104916
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169838055
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169838055

## Abmessungsskizzen




# GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

## Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482

Spectral Power Distribution Colour - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104916

