



# GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

## WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482

GreenSpace Evo Mini Wandhalterung, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready

Polykarbonat, Grau, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

### Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Farbe der Lichtquelle	>90
Betriebsgerät inklusive	Ja		PremiumWhite mit CRI ≥90 und Farbtemperatur 3000K
Service Tag	Ja	Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
Portfolio	Best	Ausstrahlungswinkel Leuchte	29°
Garantiedauer	5 Jahre	Unified Glare Rating CEN	Not applicable
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Lichtstrom	2,600 lm	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	137 lm/W		

# GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Einschaltstrom	4,8 A
Einschaltzeit	0,056 ms
Systemleistung	18,9 W
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,90
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 2-polig
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	50
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
Betriebsgerät	Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät
Steuerungsschnittstelle	Kabellos
Konstanter Lichtstrom	Nein
Vernetzbarkeit	Interact Ready


## Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Material optische Abdeckung	Gehärtetes Glas
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Grau
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	90 mm
Gesamte Höhe	230 mm
Gesamter Durchmesser	65 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)	0,400 kg

## Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
---------------	---------------------------------

## Abmessungsskizzen



Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0,422, 0,386) SDCM <2
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

## Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80

## Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
--------------------------	--------------

## Produktdaten


Bestell-Produktname	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482
Gesamtbezeichnung des Produkts	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482
Gesamt-Produktcode	872016983810900
Bestellcode	83810900
Material-Nr. (12NC)	910505104921
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169838109
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169838109

# GreenSpace Evo Mini Wandhalterung

## Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482

General uniform lighting - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104921

