



# GreenSpace Evo Mini hanglamp

## PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH

GreenSpace Evo Mini hanglamp, Pendant, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 4000 K, CRI>90

Pendant, Polycarbonaat, Zwart, Pendellamp, Voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn

### Product gegevens

Algemene informatie		Kleur lichtbron	
Aantal VSA's	1 unit	PremiumWhite met CRI $\geq$ 90 en kleurtemperatuur 4000 K	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Optiektype	
Waardeschaal	Best	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden	
Garantieperiode	5 jaar	Bundelspreiding armatuur	
		40° x 80°	
		Unified Glare Rating (UGR)	
		Not applicable	
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtstroom	1.200 lm	Ingangsspanning	220-240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	121 lm/W	Aanloopstroom	14 A
Kleurweergave-index (CRI)	>90		

# GreenSpace Evo Mini hanglamp

Aanlooptijd inschakelpiek	0,13 ms
Energieverbruik	9,9 W
Arbeidsfactor	0,9
Aansluiting	-
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	65
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Doorvoerbedrading	-
Totale harmonische vervorming	20 %

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee
Ingebouwde regeling	-
Fotocel	-

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	Zwart
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Totale lengte	165 mm
Totale hoogte	65 mm
Totale diameter	65 mm
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Explosiegevaarklasse	-
Montage	Pendellamp
Nettogewicht (per stuk)	0,400 kg

## Werking op noodstroom

Aanvullend max. energieverbruik wanneer de noodbatterij wordt opgeladen	0 W
Centrale noodpost	Nee

## Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

## Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.374, 0.364)
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤2

## Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	10 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L80

## Duurzaamheidsgegevens


Sustainability rating	Signify Circle
Reparatieklasse	Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH
Volledige productnaam	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH
Full EOC	872016983824600
Bestelcode	8720169838246
Materiaalnr. (12NC)	910505104935
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169838246
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8720169838246
Code productfamilie	PT332C [GreenSpace Evo Mini Pendant canopy]

# GreenSpace Evo Mini hanglamp

## Maatschets



## Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104935

