



FlexBlend infälld

RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4

FlexBlend infälld, 24.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 4200 lm, 24.5 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande spridningsvinkel, Diffus linsoptik, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Produktdata

Allmän information		Åtgärder för att minska indirekt bländning för bildskärmsutrustning (EN 12464-2021)	
Antal driftdonsenheter	1 enhet	L65≤3000 cd/m ²	
Driftdon ingår	Ja		
Värde trappa	Prestanda		
Garantitid	5 år		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Ljusstöde	4 200 lm	Ingångsspänning	220-240 V
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	185 lm/W	Ingående ström	25,1 A
Färgåtergivningindex	>90	Ingående tid	0,214 ms
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Strömförbrukning	24,5 W
Ljuskällans färg	940 neutralvit	Effektfaktor (fraktion)	0.90
Optiktyp	Bredstrålande spridningsvinkel	Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Armaturens ljusfördelning	81° x 85°	Kabel	-
Enhettlig bländmärkning	<19	Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	24
		Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
		Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

FlexBlend infälld

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning
Styrgränssnitt	Trådlös
Konstant ljusflöde	Nej
Anslutningsmöjligheter	Interact Ready
Inbyggd styrning	Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Diffus linsoptik
Total längd	1 197 mm
Total bredd	297 mm
Total höjd	60 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	60 x 297 x 1197 mm
Kompatibel med tillbehörstyp för tak eller takinstallation	Visible profile ceiling version
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0.3 J]
Nettovikt (styck)	4,050 kg

Nöddrift

Central nödbelysning	Ja
Nödbelysning	DC-driven central nödbelysning
Driftläge för nödbelysning	Underhållsbar

Användning och godkännande

Glödträdtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

EU RoHS-kompatibel	Ja
Diffusor antändlighetsklass	TP(b) diffuser flammability class
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd 5 % på 50 000 tim

Hållbarhetsdata


Sustainability rating	Unclassified
Reparationsklass	Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.

Produktdata


Beställningsproduktnamn	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4
Fullständigt produktnamn	RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC DLO U4
Full EOC	872110335016900
Beställningsnummer	910505105983
Materialnummer (12NC)	910505105983
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8721103350169
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8721103350169
Produktfamiljskod	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]

FlexBlend infälld

Måttskiss



Fotometriska data



Polar Normal (separate) - null - 910505105983

