



FlexBlend Recessed

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4

FlexBlend Recessed, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, U4, TP(b), EL-DC

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor, 3600 lm, 26 W, 194 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålet, Mikro-heksagonal optikk, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Produktdata

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Verditrapp	Effekt
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Lysytelse	3 600 lm
Korreletert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	194 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Lyskildefarge	940 nøytralhvitt
Optikktype	Bredstrålet
Lysstrålespredning fra armatur	81° x 85°
Blendingstall CEN	Not applicable

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	25,1 A
Innløpstad	0,214 ms
Effektforbruk	26 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys

FlexBlend Recessed

Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Tilkobling	Interact Ready
Innebygd styring	Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Mikro-heksagonal optikk
Total lengde	597 mm
Total bredde	597 mm
Total høyde	60 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	60 x 597 x 597 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Nettvekt (stykk)	3,870 kg

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Ja
Nødbelysning	DC drevet sentral nødlys
Nødbelysningsdriftsmodus	Vedlikeholdt

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Diffuser Flammability Class	TP(b) diffuser flammability class

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
--	-----


Bærekraftsdata

Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse C, driveren til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Spesiell forsiktighet kreves under demontering og montering, og spesifikke verktøy kan være nødvendig. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en periode.

Produktdata


Produktnavn for bestilling	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4
Fullstendig produktnavn	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4
Full EOC	872110335018300
Bestillingskode	910505105985
Materialenr. (12NC)	910505105985
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8721103350183
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8721103350183
Produkteriekode	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]

Målskisse



FlexBlend Recessed

Fotometriske data



Polar Normal (separate) - null - 910505105985

