



# FlexBlend infälld

## RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4

FlexBlend infälld, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, U4, TP(b), EL-DC

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor, 3600 lm, 26 W, 194 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Sexkantig mikrooptik, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

### Produktdata

Allmän information	
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Värde trappa	Prestanda
Garantitid	5 år
Ljusteknik	
Ljusflöde	3 600 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	194 lm/W
Färgåtergivningindex	>90
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	940 neutralvit
Optiktyp	Bredstrålande spridningsvinkel
Armaturens ljusfördelning	81° x 85°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	25,1 A
Ingåendetid	0,214 ms
Strömförbrukning	26 W
Effektfaktor (fraktion)	0,90
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	24
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning

## FlexBlend infälld

Styrgränssnitt	Trådlös
Konstant ljusflöde	Nej
Anslutningsmöjligheter	Interact Ready
Inbyggd styrning	Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor

### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Sexkantig mikrooptik
Total längd	597 mm
Total bredd	597 mm
Total höjd	60 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	60 x 597 x 597 mm
Kompatibel med tillbehörstyp för tak eller takinstallation	Visible profile ceiling version
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0.3 J]
Nettovikt (styck)	3,870 kg

### Nöddrift

Central nödbelysning	Ja
Nödbelysning	DC-driven central nödbelysning
Driftläge för nödbelysning	Underhållsbar

### Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-kompatibel	Ja
Diffusor antändlighetsklass	TP(b) diffusor flammability class

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
---------------------------------------------------------------	-----

### Hållbarhetsdata


Sustainability rating	Unclassified
Reparationsklass	Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.

### Produktdata


Beställningsproduktnamn	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4
Fullständigt produktnamn	RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MXO U4
Full EOC	872110335018300
Beställningsnummer	910505105985
Materialnummer (12NC)	910505105985
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8721103350183
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8721103350183
Produktfamiljskod	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]

# FlexBlend infälld

## Måttskiss



## Fotometriska data



Polar Normal (separate) - null - 910505105985

