



FlexBlend Recessed

RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3

FlexBlend Recessed, 25.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, Interact Ready, UGR19, TP(b), ELB3h

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 4200 lm, 25.5 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, $L65 \leq 3000$ cd/m², Bredstrålet, Strukturert optikk, Polykarbonat, IP20 (foran IP40), IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning, TP(b) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Produktdata

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Verditrapp	Effekt
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Lysytelse	4 200 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	190 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvitt
Optikktype	Bredstrålet
Lysstrålespredning fra armatur	81° x 85°
Blendingstall CEN	<19

Tiltak for reduksjon av indirekte blending for skjermutstyr (EN 12464-2021)	$L65 \leq 3000$ cd/m ²
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	25,1 A
Innløpstid	0,214 ms
Effektforbruk	25,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

FlexBlend Recessed

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Tilkobling	Interact Ready

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Strukturert optikk
Total lengde	1 197 mm
Total bredde	297 mm
Total høyde	60 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	60 x 297 x 1197 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Ingress beskyttelseskode	IP20 (foran IP40)
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Nettovekt (stykk)	4,050 kg

Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
Metode for testing av nødfunksjon	Manuell/testknapp
Nødbelysningsdriftsmodus	Vedlikeholdt

Godkjenning og bruksområde	
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja

Diffuser Flammability Class	TP(b) diffuser flammability class
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %

Bærekraftsdata	
Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse C, driveren til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Spesiell forsiktighet kreves under demontering og montering, og spesifikke verktøy kan være nødvendig. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en periode.


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3
Fullstendig produktnavn	RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3
Full EOC	872110335021300
Bestillingskode	910505105988
Materialenr. (12NC)	910505105988
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8721103350213
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8721103350213
Produktseriekode	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]

FlexBlend Recessed

Målskisse



Fotometriske data



Polar Normal (separate) - null - 910505105988

