



Maxos, TL-D Draagprofielen

4MX056 581 5x2.5 WH

4MX056 | MAXOS TST8, Wit

Het draagprofiel heeft twee functies: ten eerste is het een stevige rail voor lijnmontage waarop de elektrische units bevestigd worden en ten tweede biedt het een behuizing voor de elektrische bedrading voor de voeding. Alle draagprofielen zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal met een witte of zilverkleurige afwerking. Ze zijn verkrijgbaar in lengten van 1, 2, en 3 elektrische units van 36 en 58 watt. Het draagprofiel is voorzien van een bandkabel (7-aderig) of twee bandkabels (2 x 7-aderig) die samen met de ingebouwde fasekeuzeschakelaar en aansluitblokken voor een veilige en goede bedrading zorgen. De 7-aderige bandkabel is bedoeld voor de integratie van lichtregeling of noodverlichting bij units die zijn voorzien van een noodverlichtingsunit of lichtregeling. Dubbele bedrading (2x7-aderig) is nodig voor een volledig gescheiden netvoeding van de elektrische units. De dubbele bedrading wordt meestal gebruikt voor noodverlichting door middel van centrale noodbatterijen of gescheiden schakeling. Hierdoor zijn geen extra aansluitblokken of bedrading nodig.

Product gegevens

Algemene informatie		Totale lengte	
Servicetag	Ja		1.530 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Nettogewicht (per stuk)	2.280 kg
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Keurmerken en classificaties	
Kleur behuizing	Wit	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
		CE-markering	Ja
		ENEC-markering	ENEC-markering

Maxos, TL-D Draagprofielen

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	4MX056 581 5x2.5 WH
Volledige productnaam	4MX056 581 5x2.5 WH
Full EOC	403073257314199
Bestelcode	4030732573141
Materiaalnr. (12NC)	910610017126

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	4030732573141
Numerator - Dozen per buitendoos	2
EAN/UPC - Case	4030732104680
Code productfamilie	4MX056 [MAXOS TST8]

Maatschets

