



# Maxos TL5 Standaardprofielen

## 4MX656 491 5x2.5 SI

4MX656 | MAXOS TST5, Zilver

Het draagprofiel heeft twee functies: ten eerste is het een stevige rail voor lijnmontage waarop de elektrische units bevestigd worden en ten tweede biedt het een behuizing voor de elektrische bedrading voor de voeding. Alle draagprofielen zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal met een witte of zilverkleurige afwerking. Ze zijn leverbaar in speciale TL5-lengten van 1, 2 en 3 elektrische units in uitvoeringen met 49 W (35/80 W) en 54 W (28 W). Het draagprofiel is voorzien van een bandkabel (7-aderig) of twee bandkabels (2 x 7-aderig) die samen met de ingebouwde fasekeuzeschakelaar en aansluitblokken voor een veilige en goede bedrading zorgen. De 7-aderige bandkabel is bedoeld voor de integratie van lichtregeling of noodverlichting bij units die zijn voorzien van een noodverlichtingsunit. Dubbele bedrading (2x7-aderig) is nodig voor een volledig gescheiden netvoeding van de elektrische units. De dubbele bedrading wordt meestal gebruikt voor noodverlichting door middel van centrale noodbatterijen of gescheiden schakeling. Hierdoor zijn geen extra aansluitblokken of bedrading nodig. Bij pendellichtlijnen worden de draagprofielen verbonden d.m.v. de geïntegreerde elektrische connector en een stevig extern mechanisch koppelstuk (9MX056 CP). Bij opbouwlichtlijnen worden dezelfde ingebouwde elektrische connector en een intern koppelstuk (9MX056 CPI) gebruikt. Uitbreekpoorten in de bovenkant van het draagprofiel maken kabelinvoer mogelijk wanneer dat nodig is. Voor optimale flexibiliteit kunnen de draagprofielen met diverse uitwisselbare componenten worden geleverd. De grote stabiliteit van de draagprofielen en de koppelstukken maakt een bevestiging met tussenruimten van 3,4 tot 4,8 meter mogelijk. De basisaccessoires voor de Maxos TL-D-draagprofielen zijn ook geschikt voor de TL5-profielen.

### Product gegevens

# Maxos TL5 Standaardprofielen

Algemene informatie	
Servicetag	Ja

  

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

  

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Zilver
Totale lengte	1.479 mm
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Nettogewicht (per stuk)	2,120 kg

  

Keurmerken en classificaties	
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	4MX656 491 5x2,5 SI
Volledige productnaam	4MX656 491 5x2,5 SI
Full EOC	403073258388199
Beschrijving lokale code	4MX656491525S
Bestelcode	4030732583881
Materiaalnr. (12NC)	910635117126
Lokale code	4MX656491525S
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	4030732583881
Numerator - Dozen per buitendoos	2
EAN/UPC - Case	4030732198634
Code productfamilie	4MX656 [MAXOS TST5]

## Maatschets

