



Maxos fusion

LL500Z SMB WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Білий

Maxos Fusion — це адаптивна система магістральних світлодіодних світильників, яка забезпечує відмінну якість світла, водночас зменшуючи витрати електроенергії більш ніж вдвічі як порівняти з флуоресцентними лампами. Для роздрібно́ї торгівлі асортимент лінійних панелей, нелінійних модулів і точкових світильників можна легко інтегрувати в магістральну систему, щоб ваші товари сяяли й виділялися. Для промислового застосування основна увага приділяється зменшенню витрат на встановлення та обслуговування шляхом використання меншої кількості лінійних панелей. Завдяки зручній конфігурації електричної проводки (до 13 дротів), гнучким можливостям розташування світильників і інтеграції з іншими сервісами/обладнанням сторонніх виробників, ця система дає змогу уникнути безладу на стелі. Його також можна легко переналаштувати, щоб врахувати майбутні зміни планування. Інфраструктура дозволяє інтегрувати датчики для збору даних, що дає вам можливість використовувати детальну інформацію для підтримки вашого бізнесу.

Дані про продукцію

Загальна інформація		Загальна висота	
Service tag	Так	Загальна висота	25 mm
Сходи вартості	Специфікація	Розміри (висота x ширина x глибина)	25 x 40 x 65 mm
Експлуатаційні й електричні		Матеріал	Сталь
Вхідна напруга	- V	Код захисту від проникнення	-
Частота мережі	- Hz	Код захисту від механічного впливу	-
Клас захисту IEC	-	Колір аксесуарів	Білий
		Вага нетто (шт.)	0,030 kg
Механічні деталі й корпус		Затвердження й застосування	
Загальна довжина	65 mm	Знак CE	Так
Загальна ширина	40 mm	Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так

Maxos fusion

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	LL500Z SMB WH
Повна назва виробу	LL500Z SMB WH
Повний код виробу	871869637448199
Код замовлення	910925864218
Номер матеріалу (12NC)	910925864218
Чисельник — кількість в упаковці	1

EAN/UPC - продукт/упаковка	8718696374481
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	40
EAN/UPC - корпус	8718696383360
Код сімейства продуктів	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Розміри

