



# Maxos fusion

## LL500Z MB-SW2 L5000 BK

LL500Z | Maxos fusion Acc., Czarny

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, przez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                     |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Service Tag                           | Tak          |
| Tier                                  | Specyfikacja |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |              |
| Napięcie wejściowe                    | - V          |
| Częstotliwość linii                   | - Hz         |
| Klasa ochrony IEC                     | -            |

| Mechanika i korpus                         |                   |
|--|-------------------|
| Całkowita długość                          | 180 mm            |
| Całkowita szerokość                        | 120 mm            |
| Całkowita wysokość                         | 40 mm             |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 40 x 120 x 180 mm |
| Materiał                                   | Stal              |
| Kod stopnia ochrony                        | -                 |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami        | -                 |
| Kolor akcesorium                           | Czarny            |

## Maxos fusion

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Waga netto (szt.)                 | 0,124 kg               |
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b> |                        |
| Znak CE                           | Tak                    |
| Zgodność z normą UE RoHS          | Tak                    |
| <b>Dane techniczne produktu</b>   |                        |
| Nazwa produktu na zamówieniu      | LL500Z MB-SW2 L5000 BK |
| Pełna nazwa produktu              | LL500Z MB-SW2 L5000 BK |
| Full EOC                          | 871869637459799        |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Kod zamówienia                        | 37459799                   |
| Materiał Nr (12NC)                    | 910925864232               |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                          |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8718696374597              |
| Numerator – Packs per outer box       | 20                         |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8718696383506              |
| Rodzina produktów                     | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |

### Rysunki techniczne

