



# Maxos fusion

## LL500Z CB-CH WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Білий

Maxos Fusion — це адаптивна система магістральних світлодіодних світильників, яка забезпечує відмінну якість світла, водночас зменшуючи витрати електроенергії більш ніж вдвічі як порівняти з флуоресцентними лампами. Для роздрібно́ї торгівлі асортимент лінійних панелей, нелінійних модулів і точкових світильників можна легко інтегрувати в магістральну систему, щоб ваші товари сяяли й виділялися. Для промислового застосування основна увага приділяється зменшенню витрат на встановлення та обслуговування шляхом використання меншої кількості лінійних панелей. Завдяки зручній конфігурації електричної проводки (до 13 дротів), гнучким можливостям розташування світильників і інтеграції з іншими сервісами/обладнанням сторонніх виробників, ця система дає змогу уникнути безладу на стелі. Його також можна легко переналаштувати, щоб врахувати майбутні зміни планування. Інфраструктура дозволяє інтегрувати датчики для збору даних, що дає вам можливість використовувати детальну інформацію для підтримки вашого бізнесу.

### Дані про продукцію

Загальна інформація	
Service tag	Так
Сходи вартості	Специфікація
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна напруга	- V
Частота мережі	- Hz
Клас захисту IEC	-
Механічні деталі й корпус	
Загальна довжина	120 mm
Загальна ширина	40 mm

Загальна висота	40 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	40 x 40 x 120 mm
Матеріал	Сталь
Код захисту від проникнення	-
Код захисту від механічного впливу	-
Колір аксесуарів	Білий
Вага нетто (шт.)	0,081 kg
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так

## Maxos fusion

### Дані про виріб

Назва замовленого виробу	LL500Z CB-CH WH
Повна назва виробу	LL500Z CB-CH WH
Повний код виробу	871869637460399
Код замовлення	910925864233
Номер матеріалу (12NC)	910925864233
Чисельник — кількість в упаковці	1

EAN/UPC - продукт/упаковка	8718696374603
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	15
EAN/UPC - корпус	8718696383513
Код сімейства продуктів	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

### Розміри

