



## LL512Z | Maxos fusion Acc., Biel

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych

lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Informacje ogólne

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Service Tag     | Tak          |
| Tier            | Specyfikacja |
| Okres gwarancji | 5 lat        |


Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                     |      |
|---------------------|------|
| Napięcie wejściowe  | - V  |
| Częstotliwość linii | - Hz |
| Klasa ochrony IEC   | -    |

Mechanika i korpus

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Materiał Korpusu                           | Stal                     |
| Materiał mocowania                         | Stal nierdzewna          |
| Kolor Korpusu                              | Biel                     |
| Całkowita długość                          | 1 137 mm                 |
| Całkowita szerokość                        | 63 mm                    |
| Całkowita wysokość                         | 42 mm                    |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 42 x 63 x 1137 mm        |
| Materiał                                   | Stal                     |
| Kod stopnia ochrony                        | -                        |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami        | IK02 [0,2 ] standardowa] |

Rysunki techniczne



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kolor akcesorium  | Biel     |
| Waga netto (szt.) | 0,930 kg |

Certyfikaty i zastosowania

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie palności      | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| Znak CE                  | Tak                                                                       |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak                                                                       |

Dane techniczne produktu

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | LL512Z CD WH               |
| Pełna nazwa produktu                  | LL512Z CD WH               |
| Full EOC                              | 871869637464199            |
| Kod zamówienia                        | 37464199                   |
| Materiał Nr (12NC)                    | 910925864240               |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                          |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8718696374641              |
| Numerator - Packs per outer box       | 10                         |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8718696383582              |
| Rodzina produktów                     | LL512Z [Maxos fusion Acc.] |

Powiązane Dokumenty

| Dokumenty i Certyfikaty | Nazwa dokumentu                    | Pobierz                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tender text             | Tender_Text_910925864240_pl_PL.txt | <a href="#">Pobierz</a>  |

