




LL500Z | Maxos fusion Acc., Plata

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada

para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Información general

Service tag	Sí
Escalera de valor	Avanzada

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	- V
Line Frequency	- Hz
Clase de protección IEC	-

Mecánicos y de carcasa

Longitud global	1.150 mm
Anchura global	60 mm
Altura global	8,5 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	9 x 60 x 1150 mm
Material	Polycarbonato
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	IK00 [Sin protección]
Color de accesorio	Plata
Peso neto (pieza)	0,095 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LL500Z BC L1150 SI
Nombre completo del producto	LL500Z BC L1150 SI
Full EOC	871869698952499
Código de pedido	98952499
Código 12NC	910925864765
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696989524
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	32
Embalaje con código EAN/UPC	8718696987391
Código de gama de producto	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Plano de dimensiones

