




LL500Z | Maxos fusion Acc., Srebrny

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych

lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Informacje ogólne

Service Tag	Tak
Tier	Specyfikacja

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	- V
Częstotliwość linii	- Hz
Klasa ochrony IEC	-


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LL500Z BC L1150 SI
Pełna nazwa produktu	LL500Z BC L1150 SI
Full EOC	871869698952499
Kod zamówienia	98952499
Materiał Nr (12NC)	910925864765
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696989524
Numerator - Packs per outer box	32
EAN/UPC – Opakowanie	8718696987391
Rodzina produktów	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Mechanika i korpus

Całkowita długość	1 150 mm
Całkowita szerokość	60 mm
Całkowita wysokość	8,5 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	9 x 60 x 1150 mm
Materiał	poliwęglan
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK00 [Brak ochrony]
Kolor akcesorium	Srebrny
Waga netto (szt.)	0,095 kg

Rysunki techniczne



Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Tender text	Tender_Text_910925864765_pl_PL.txt	Pobierz

