



Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice, IP66

Under-canopy light, Hliníkový odliatok, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Skrutkový konektor

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja	LED81 [LED module 8100 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Typ systému svetelného zdroja	LED
Servisná značka	Áno
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Záručná lehota	5 rokov

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Svetelný tok	7 462 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	155 lm/W
Index podania farieb (CRI)	70
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Rozptyl svetelného lúča svietidla	113°
Typ optiky, exteriér	Rotačné symetrické médium pre čerpace stanice
Účinná vystavená plocha	0,0314 m ²

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	46 A
Čas zapínania	0,25 ms
Spotreba	48 W
Účinnosť (zlomok)	0.98
Zapojenie	Skrutkový konektor
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	11
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany
Celkové harmonické skreslenie	11 %

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Driver/napájacia jednotka/transfómátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Riadiace rozhranie	Interné (bez externého zapojenia)
Konštantný svetelný výkon	Nie
Maximálna úroveň stmievania	10%

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliníkový odlatok
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Akrylátové
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	Hliník
Farba telesa	Biela
Montážne zariadenie	-
Tvar optického krytu	Ploché
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Celková dĺžka	346 mm
Celková šírka	346 mm
Celková výška	139 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	139 x 346 x 346 mm
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt, plochá
Čistá hmotnosť (kus)	6,050 kg

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone T _q	25 °C
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
Rozsah okolitých teplôt	–40 až +50 °C

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-7%
Počiatková chromatickosť	(0.380, 0.380) SDCM <5
Tolerancia spotreby	+/-10%
Odchýlka poč. indexu podania farieb	+/-2
Štandardná odchýlka zhody farieb (McAdamova elipsa)	SDCM≤5

Výkon v priebehu času (súladi s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 35 000 h	35 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 75 000 h	75 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h	10 %
Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 35 000 h	L99
Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L98
Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 75 000 h	L97
Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h	L97

Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Signify Circle
Trieda opravy	Trieda opráv B: predradník a svetelný zdroj tohto svetidla môže vymeniť servisný technik. Náhradné diely a dokumentácia sú k dispozícii po predĺžení doby.

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	BCP333 LED81/740 I PRM
Úplný názov produktu	BCP333 LED81/740 I PRM
Úplný kód produktu	871869699766600
Objednávkový kód	99766600
Č. materiálu (12NC)	910925865288
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1


EAN/UPC – produkt/puzdro 8718696997666

Čítateľ – počet balení v krabici 1


EAN/UPC – balenie 8718696997666

Kód radu produktov BCP333 [MINI 300 LED GEN3]

Rozmerový obrázok



Polar normal diagrams



Súvisiace dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Názov dokumentu	Stiahnuť
Installation Instructions	Mounting-Instruction-Mini300-BBP333-BCP333-INI.pdf	Stiahnuť
Softvérové doplnky	Názov dokumentu	Stiahnuť
LDT File	LDT File – BBP333I – 910925865288.ldt	Stiahnuť
ROLF File	ROLF File – BBP333I – 910925865288.rolfz	Stiahnuť
ULD File	ULD File – BBP333I – 910925865288.uld	Stiahnuť