




LL500Z | Maxos fusion Acc., Hvit

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Generell informasjon

Service Tag	Ja
Verditrapp	Spesifikasjon


Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Mekanikk og innfatning

Total lengde	309,4 mm
Total bredde	62,3 mm
Total høyde	14,7 mm
Total diameter	0 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	15 x 62 x 309 mm
Materialer	Stål
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Målskisse



Relaterte dokumenter

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn	Last ned
Installation Instructions	04 MaxosFusion LL500Z BA.pdf	Last ned 

Tilbehørsfarge	Hvit
Vinkel	0°
Nettovekt (stykk)	0,370 kg

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	LL500Z BA WH
Fullstendig produktnavn	LL500Z BA WH
Full EOC	871869699833500
Bestillingskode	910925865356
Materialenr. (12NC)	910925865356
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696998335
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696998335
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

