



DigiStreet

BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62

DigiStreet, Road & street light, 34 W, 4550 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 62 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4550 lm, 34 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Údaje o produktu

Obecné informace		Barva světelného zdroje	
Kód řady svítidel	LED50 [LED module 5000 lm]	Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano	Divergence světelného paprsku svítidla	160° - 42° x 54°
Počet předřadnickových jednotek	1 jednotka	Typ optiky, exteriéry	Střední vyzařování 11
Včetně předřadníku	Ano	Účinná vystavená plocha	0,0666 m ²
Typ systému světelného zdroje	LED	Provozní a elektrické	
Servisní štítek	Ano	Vstupní napětí	220-240 V
Lighting Technology	LED	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Hodnotový žebříček	Specifikace	Náběhový proud	46 A
Záruční lhůta	5 let	Doba náběhového proudu	0,25 ms
Světelně technické		Spotřeba energie	34 W
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0	Účinnost (zlomek)	0.96
Světelný tok	4 550 lm	Připojení	Šroubový konektor
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Kabel	-
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	134 lm/W	Počet produktů pro MCB (16A typ B)	11
Index podání barev (CRI)	80	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
--	---

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj s rozhraním DALI
Rozhraní řízení	DALI
Stálý světelný tok	Ne
Standard pro DALI	DALI-2™
Maximální úroveň ztlumení	Není k dispozici

Mechanické a materiály

Materiál těla	Tlakově litý hliník
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Akrylát
Materiál optického krytu / čočky	Sklo
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Tmavě šedá
Montážní přípravek	Montážní příruba pro průměr 62 mm
Tvar optického krytu / čočky	Rovný
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirý
Celková délka	860 mm
Celková šířka	236 mm
Celková výška	107 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	107 x 236 x 860 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK09 [10 J]
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Typ optického krytu	Ploché sklo
Celková hmotnost (kus)	7,610 kg

Certifikace a použití

Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Poznámky	* Při velmi vysoké okolní teplotě se může svítidlo kvůli ochraně svých součástí automaticky ztlumit.
Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční chromatičnost	(0.43 0.40) SDCM <5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Poč. Tolerance indexu podání barev	+/-2
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤5

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h	10 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L99
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h	L97


Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Signify Circle
Vázaný uhlík (A1–A3)	162 kg CO ₂ e
Podíl recyklovaných materiálů v produktu	7,03 %
Poměr recyklovatelného obsahu v hotovém výrobku	51,4 %
Celkový GWP B6 (kg CO ₂ ekv.) deklarovaná jednotka	Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarováný výkon jednotky (kW) * doba životnosti (hod) * energetický mix (kg CO ₂ eq / kWh)
Celkový GWP B6 (kg CO ₂ ekv.) funkční jednotka	Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarováný výkon jednotky (kW) * 1000 (lm) / světelný tok (lm) deklarované jednotky * 35 000 (hodin) * energetický mix (kg CO ₂ ekv. / kWh)


Označení a balení

Objednávací název produktu	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62
Celý název výrobku	BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62
Full EOC	871869637694200
Kód objednávky	37694200
Číslo materiálu (12NC)	910925866238
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696376942
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696376942
Kód produktové řady	BGP761 [DigiStreet Mini]

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje



Polar Normal (separate) - BGP761I - 910925866238

