



DigiStreet

BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76

DigiStreet, Road & street light, 120 W, 18060 lm, 4000 K, CRI70, Velmi široké vyzařování 70, Bezpečnostní třída II, IP66

Road & street light, Tlakově litý hliník, Tmavě šedá, Montážní příruba pro průměr 76 mm, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 18060 lm, 120 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Velmi široké vyzařování 70, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Šroubový konektor

Údaje o produktu

Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Kód řady svítidel	LED210 [LED module 21000 lm]		70
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano	Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá
Počet předřadnickových jednotek	1 jednotka	Divergence světelného paprsku svítidla	106° x 86°
Včetně předřadníku	Ano	Typ optiky, exteriéry	Velmi široké vyzařování 70
Typ systému světelného zdroje	LED	Účinná vystavená plocha	0,068 m ²
Servisní štítek	Ano	Provozní a elektrické	
Lighting Technology	LED	Vstupní napětí	220-240 V
Hodnotový žebříček	Specifikace	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Záruční lhůta	5 let	Náběhový proud	53 A
		Doba náběhového proudu	0,3 ms
		Spotřeba energie	120 W
		Účinnost (zlomek)	0.99
		Připojení	Šroubový konektor
		Kabel	-
		Počet produktů pro MCB (16A typ B)	8
		Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Úroveň přepětové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu
--	---

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Rozhraní řízení	-
Stálý světelný tok	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Není k dispozici

Mechanické a materiály

Materiál těla	Tlakově litý hliník
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Akrylát
Materiál optického krytu / čočky	Sklo
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Tmavě šedá
Montážní přípravek	Montážní příruba pro průměr 76 mm
Tvar optického krytu / čočky	Rovný
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirý
Celková délka	917 mm
Celková šířka	361 mm
Celková výška	107 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	107 x 361 x 917 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK09 [10 J]
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Typ optického krytu	Ploché sklo
Celková hmotnost (kus)	9,160 kg

Certifikace a použití

Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Poznámky	* Při velmi vysoké okolní teplotě se může svítidlo kvůli ochraně svých součástí automaticky ztlumit.
Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční chromatičnost	(0.38. 0.38) SDCM <5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Poč. Tolerance indexu podání barev	+/-2
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤5

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h	10 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L98
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h	L96


Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Signify Circle
Vázaný uhlík (A1-A3)	122 kg CO ₂ e
Podíl recyklovaných materiálů v produktu	6,6 %
Poměr recyklovatelného obsahu v hotovém výrobku	24,6 %
Celkový GWP B6 (kg CO ₂ ekv.) deklarovaná jednotka	Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarován výkon jednotky (kW) * doba životnosti (hod) * energetický mix (kg CO ₂ eq / kWh)
Celkový GWP B6 (kg CO ₂ ekv.) funkční jednotka	Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarován výkon jednotky (kW) * 1000 (lm) / světelný tok (lm) deklarované jednotky * 35 000 (hodin) * energetický mix (kg CO ₂ ekv / kWh)


Označení a balení

Objednávací název produktu	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76
Celý název výrobku	BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76
Full EOC	871869637837300
Kód objednávky	37837300
Číslo materiálu (12NC)	910925866246
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696378373
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696378373
Kód produktové řady	BGP762 [DigiStreet Medium]

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje



Polar Normal (separate) - BGP762I - 910925866246

