

SP340Z SW2T CONC L1500

910925867435



- V

Philips FlexBlend ist eine moderne und hocheffiziente Produktfamilie mit LED-Pendel- und Anbauleuchten sowie Einlege- und Einbauleuchten für höchste beleuchtungstechnische und (IoT)-vernetzte Anforderungen und Ansprüche. Das Besondere an FlexBlend ist ihre Vielfältigkeit. FlexBlend besteht aus Einzel- und Lichtbandleuchten mit separaten Kupplungsstücken. Sie ist in zwei Längen, vielen Lichtstropmpaketen mit zwei Lichtfarben in höchster Farbwiedergabequalität ($R_a \geq 90$) und drei Gehäusefarben (weiß, silber und schwarz) verfügbar. Es gibt zwei BAP-taugliche Optiken (PCS und MLO) und eine dekorative Optik (O). Die PCS-Optik steht für höchste Effizienz (bis zu 140 lm/W) und Brillianz während die bekannte Microlinsenoptik MLO hohe Effizienz und höchsten Lichtkomfort verkörpert. Bezüglich der Montage und Flexibilität setzt FlexBlend neue Maßstäbe. Bei Sanierungen können auch die 1,50 m-Leuchten in vielen Fällen aufgrund ihrer Länge und flexiblen horizontalen Montagefähigkeit als direkter Ersatz eingesetzt werden – bestehende Bohrlöcher können häufig verwendet werden. Anbauleuchten können im Nachhinein mit optionalem Zubehör zur direkt strahlenden Pendelleuchte umgebaut werden. Und eine „zu viel bestellte“ Lichtbandleuchte kann bei Bedarf mit optionalem Zubehör in eine

Einzelleuchte umfunktioniert werden. Das gleiche gilt auch für eine Einzelleuchte, die zur Lichtbandleuchte umgebaut werden kann. Die ideale Beleuchtungslösung integriert heute innovative automatische und (IoT)-vernetzte Lichtregelsysteme und Sensoren zur weiteren Komfortsteigerung für den Mitarbeiter, Energieeinsparung und Optimierung der genutzten Arbeitsflächen. FlexBlend ist mit integrierten automatischen Lichtregelsystemen ActiLume und SpaceWise oder zukunftsfähig als SystemReady Leuchte für die softwarebasierten IoT-Beleuchtungssysteme Interact Office Wired (PoE) und Interact Office Wireless verfügbar. Dabei werden neueste Multi-Sensoren so eingesetzt, dass sie im Falle der Weiterentwicklung einfach ausgetauscht werden können. Damit ergeben sich für Neuanlagen und Sanierungen attraktive Lösungsansätze.

Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0. Daher ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt und wir empfehlen dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, auf angemessene Weise zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen des obigen Hinweises und falls Wasser in die Leuchte eindringt, kann Philips/Signify den sicheren Betrieb nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Allgemeine Informationen

Service Tag	Ja
Portfolio	Better

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-

Produktdaten

Bestell-Produktname	SP340Z SW2T CONC L1500
Gesamtbezeichnung des Produkts	SP340Z SW2T CONC L1500
Gesamt-Produktcode	871951410693200
Bestellcode	8719514106932
Material-Nr. (12NC)	910925867435
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514106932
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8719514106932
Produktfamiliencode	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	1,500 mm
Material	Edelstahl
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	-
Winkel	-
Nettogewicht (Stück)	0,250 kg

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text GAEB	Philips_FlexBlend-Pendelleuchten_SP340Z-SW2T-CONC-L1500_GAEB-Ausschreibungstext.x81	Herunterladen 
Tender text	Tender_Text_910925867435_de_DE.txt	Herunterladen 

