



ClearWay gen2, Road & street light, 73 W, 9890 lm, 3000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, II. biztonsági osztály, IP66, MSP

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Tengeri só elleni védőbevonat, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 8 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Általános információ

Lámpacsalád kódja	LED120 [LED module 12000 lm]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtétegyeségek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Szervizcímke	Igen
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Teljesítmény
Jótállási idő	5 év

Technikai adatok

Felfelé irányuló fényhányados	0
Fényáram	9 890 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges)	135 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	70
A fényforrás színe	730 meleg fehér
Lámpatest fényeloszlása	160° - 42° x 54°
Kültéri optika típusa	Közepes fényeloszlás - DM11
Hatékonyan megvilágított terület	0,1151 m ²

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	73 W
Átlagos CLO-teljesítményfelvétel	75 W
Végső állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel	77 W
Induló áramlökés	47 A
Indulási idő	0,25 ms
Teljesítményfelvétel	73 W
Teljesítménytényező (tört)	0.99
Csatlakoztatás	5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Kábel	8 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)	10
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Előtét/tápegység/transzformátor	Tápegység DALI illesztővel
Vezérlőfelület	-
Állandó fénykibocsátás	Igen
Maximális szabályozási szint	0% (digitális)

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Poli(metil-metakrilát)
Optikai búra/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Általános, állítható, 48-60 mm-es átmérőhöz
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	525 mm
Teljes szélesség	330 mm
Teljes magasság	110 mm
Méreték (magasság x szélesség x mélység)	110 x 330 x 525 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízszugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09 [10 J]
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Optikai búra típusa	Síkküveg
Nettó tömeg (darab)	8,345 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok	3,1 m
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 - +50 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
Színegyezés normál szórása (McAdam-ellipszis)	SDCM≤5

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	5 %
Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L100
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L100


Fenntarthatósági adatok

Fenntarthatósági besorolás	Signify Circle
Javítási kategória	B osztályú javítás esetén a lámpatest meghajtóját és fényforrását szerviztechnikus cserélheti ki. Az alkatrészek és a dokumentáció hosszabb ideig elérhető.
Életciklusra vetített összevont karbonkibocsátás (A1-A3)	102 kg CO ₂ e
A termékben lévő nem elsődleges anyag aránya	5,83 %
A késztermék újrahasznosítható tartalom aránya	50,9 %
Összes GWP B6 (kg CO ₂ -egyenérték) Deklarált egység	Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO ₂ eq / kWh)
Összes GWP B6 (kg CO ₂ -egyenérték) Funkcionális egység	Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm) deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO ₂ eq / kWh))

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL
Teljes terméknev	BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL
Full EOC	871951470792400
Rendelési kód	70792400
Cikkszám (12NC)	910925868941
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514707924
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514707924
Termékcsalád kódja	BGP307 [CLEARWAY GEN2]

Méretezett rajza



Polar normal diagrams

