




Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitmuntende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in

inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Nee
Servicetag	Ja
Waardeschaal	Best

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-
Bundelhoek lichtbron	- graden
Kleur lichtbron	-
Optiektype	-
Bundelspreiding armatuur	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz
Aansluiting	Aansluitunit, 5-polig
Kabel	-
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/ transformator	-
Lichtregeling	-
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation material	Staal

Afwerking optische lichtkap/lens	-
Totale lengte	268 mm
Totale breedte	62 mm
Totale hoogte	66 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	66 x 62 x 268 mm
Materiaal	Staal
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2] standaard]
Accessoirekleur	Wit
Hoek	0°
Nettogewicht (per stuk)	0,120 kg

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	+20 tot +35 °C

Duurzaamheidsgegevens

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LL500E IA4 WH GEN2
Volledige productnaam	LL500E IA4 WH GEN2
Full EOC	871951477149900
Bestelcode	8719514771499
Materiaalnr. (12NC)	910925869358
Lokale code	8719514771499
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514771499

Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514771499

Code productfamilie	LL500E [Maxos fusion Electrical]
---------------------	----------------------------------

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	MI-L500E-IA4.pdf	Downloaden 
Tender text	Tender_Text_910925869358_nl_NL.txt	Downloaden 