

# PHILIPS

## Lighting



# Maxos fusion

## LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH

LL623T | Maxos fusion Rail, Biela

Maxos fusion je prispôsobiteľný LED lištový systém, ktorý ponúka vynikajúcu kvalitu svetla a súčasne znižuje náklady na energiu o viac než polovicu v porovnaní so žiarivkovou verziou. Pre použitie v obchode je možné rad lineárnych panelov, nelineárnych modulov a bodových svietidiel jednoducho začleniť do lišty, vďaka čomu sa váš tovar bude trblietať a vynikať. Pri priemyselnom použití je v stredobode pozornosti znižovanie nákladov na montáž a údržbu použitím menšieho počtu lineárnych panelov. Systém umožňuje prehľadnú a čistú elektrickú inštaláciu až pre 13 vodičov, s možnosťou priestorového nastavenia svietidiel podľa potreby a začlenením služieb/zariadení tretích strán. Takisto umožňuje jednoduchú zmenu konfigurácie v prípade zmeny technického rozloženia. Infraštruktúra umožňuje integráciu senzorov na zber údajov, vďaka čomu môžete používať prínosné štruktúrované informácie na podporu vášho podnikania.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Počet jednotiek predradníka	-
Vrátane napájača	Nie
Servisná značka	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Záručná lehota	5 rokov
Svetelné technické	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	-
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	- stupeň (stupne)
Typ optiky	-
Rozptyl svetelného lúča svietidla	-

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Zapojenie	Lišta
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	-
Driver/napájacia jednotka/transformátor	-
Riadiace rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Nie

## Maxos fusion

Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Vstavané riadenie	-

### Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	-
Optický materiál	-
Materiál optického krytu	-
Materiál upevnenia	Oceľ
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	-
Povrchová úprava reflektora	-
Celková dĺžka	2 276 mm
Celková šírka	62 mm
Celková výška	42 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	42 x 62 x 2276 mm
Materiál	Oceľ
Typ kompatibilného príslušenstva na montáž na strop	Visible profile ceiling version
Krytie IP	IP54 [Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Farba príslušenstva	Biela
Trieda nebezpečenstva výbuchu	-
Čistá hmotnosť (kus)	2,344 kg

### Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka	Nie
-----------------------------	-----

Núdzové osvetlenie	-
--------------------	---

### Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	-
Značka horľavosti	Na montáž na ľahko horľavých povrchoch
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +35 °C


### Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Unclassified
----------------------------------	--------------

### Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH
Úplný názov produktu	LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH
Úplný kód produktu	872016942534799
Objednávkový kód	42534799
Č. materiálu (12NC)	910925869429
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169425347
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8719514772199
Kód radu produktov	LL623T [Maxos fusion Rail]

## Rozmerový obrázok



## Maxos fusion

