



Maxos fusion

LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH

LL523T | Maxos fusion Rail

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Produktdata

Generell informasjon		Mål (høyde x bredde x høyde)	42 x 62 x 2276 mm
Service Tag	Ja	Materialer	Stål
Verditrapp	Spesifikasjon	Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Drift og elektronikk		Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Inngangsspenning	220 til 240 V	Tilbehørsfarge	Hvit
Line Frequency	50 to 60 Hz	Vinkel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Nettvekt (stykk)	3,000 kg
Mekanikk og innfatning		Godkjenning og bruksområde	
Total lengde	2 276 mm	CE-merke	Ja
Total bredde	62 mm	I samsvar med EU RoHS	Ja
Total høyde	42 mm		

Maxos fusion

Produktdata

Produktnavn for bestilling	LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
Fullstendig produktnavn	LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
Full EOC	872016942538599
Bestillingskode	910925869433
Materialenr. (12NC)	910925869433
Antall – per pakke	1

EAN/UPC – produkt/boks	8720169425385
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514772236
Produktseriekode	LL523T [Maxos fusion Rail]

Målskisse

