


LL500Z CM L400 Gen2 WH

910925869483



LL500Z | Maxos fusion Acc.

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Allgemeine Informationen

Service Tag	Ja
Portfolio	Best

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	400 mm
Gesamte Breite	62 mm
Gesamte Höhe	42 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 62 x 400 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Zubehörfarbe	Weiß

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text	Tender_Text_910925869483_de_CH.txt	Herunterladen 
Installation Instructions	final_MaxosFusion_LL500Z Gen2_v1.pdf	Herunterladen 

Winkel	-
Nettogewicht (Stück)	0.500 kg

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL500Z CM L400 Gen2 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z CM L400 Gen2 WH
Gesamt-Produktcode	871951477273100
Bestellcode	8719514772731
Material-Nr. (12NC)	910925869483
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514772731
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8719514772731
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

