

BRP101 LED44/740 II DM

910925869856



CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP65, SRG4-4

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3784 lm, 25 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤ 5 , CRI70, Stredné vyžarovanie, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 4 kV v diferenciálnom režime a 4 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja	LED44 [LED module 4400 lm]
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Typ systému svetelného zdroja	LED
Servisná značka	Áno
Hodnotový rebríček	Výkon
Záručná lehota	5 rokov

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Svetelný tok	3 784 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	135 lm/W
Index podania farieb (CRI)	70
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela
Rozptyl svetelného lúča svietidla	-
Typ optiky, exteriér	Stredné vyžarovanie
Účinná vystavená plocha	0,0225 m²

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Počiatočná spotreba pri CLO	N/A W W W
Priemerná spotreba pri CLO	N/A W W
Konečná spotreba pri CLO	N/A W W W
Nárazový prúd	7,1 A
Čas zapínania	61,2 ms
Spotreba	25 W
Účinnosť (zlomok)	0.97
Zapojenie	Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	11
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany do 4 kV v diferenciálnom režime a 4 kV v bežnom režime
Prekáblovanie cez priechodku	-

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Driver/napájacia jednotka/ transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Fotočlánok	-

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliníkový odliatok
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymetylmetakrylátové
Materiál optického krytu	Tvrdené sklo
Materiál upevnenia	Hliník
Farba telesa	Sivá
Montážne zariadenie	Univerzálne pre priemer 42 až 60 mm, nastaviteľné
Tvar optického krytu	Ploché
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Povrchová úprava reflektora	-
Celková dĺžka	333 mm
Celková šírka	217 mm
Celková výška	78 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	78 x 217 x 333 mm
Krytie IP	IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Typ optického krytu	Ploché sklo
Čistá hmotnosť (kus)	2,350 kg

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	-40 až +35 °C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-7%
Počiatočná chromatickosť	(0.41, 0.39) SDCM ≤5
Tolerancia spotreby	+/-10%
Odchýlka poč. indexu podania farieb	+/-2

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h	10 %
Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L98
Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h	L70


Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Unclassified
Trieda opravy	Trieda opráv C: predradník tohto svietidla môže vymeniť servisný technik. Počas demontáže a opätovnej montáže je potrebná mimoriadna opatrnosť a môže byť potrebné špeciálne náradie. Náhradné diely a dokumentácia sú k dispozícii po určitú dobu.
Obsiahnutý uhlík (A1-A3)	44,9 kg CO ₂ e
Pomer nepanenského materiálu produktu	8,81 %
Pomer recyklovateľného obsahu hotového výrobku	56,5 %
GWP celkom B6 (kg CO ₂ ekv.) Deklarovaná jednotka	Vypočítajte, prosím, s použitím vášho lokálneho energetického mixu: deklarovaná jednotka výkonu (kW) * deklarovaná životnosť (hodín) * energetický mix (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP celkom B6 (kg CO ₂ ekv.) Funkčná jednotka	Vypočítajte pomocou hodnoty vášho lokálneho energetického mixu: Deklarovaná jednotka výkonu (kW) * 1000 (lm)/ deklarovaná jednotka svetelného toku (lm)*35000 (hodín) * energetický mix (kg CO ₂ ekv./kWh)

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	BRP101 LED44/740 II DM
Úplný názov produktu	BRP101 LED44/740 II DM
Úplný kód produktu	872016947185600
Objednávkový kód	47185600
Č. materiálu (12NC)	910925869856
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169471856
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169471856
Kód radu produktov	BRP101 [CoreLine Malaga LED small]

Rozmerový obrázok



Kompatibilné príslušenstvo

Obrázok príslušenstva	Kód príslušenstva	Názov príslušenstva	Webová lokalita
	910925227912	ZRP220 AD60/60 A5	Webová stránka produktu
	910925868646	ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH	Webová stránka produktu

Súvisiace dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Názov dokumentu	Stiahnuť
Tender text	Tender_Text_910925869856_sk_SK.txt	Stiahnuť
Installation Instructions	442710336212_583_Coreline_Malaga_LED_BRP101_BRP102_MI.pdf	Stiahnuť
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869856.pdf	Stiahnuť

