

BRP102 LED74/740 II DM

910925869862



CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6512 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας II, IP65, SRG4-4

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6512 lm, 47 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤ 5 , CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας II, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief

Γενικές πληροφορίες

Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED74 [LED module 7400 lm]
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Light source engine type	LED
Ετικέτα σέρβις	Ναι
Κλίμακα αξίας	Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης	5 έτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Φωτεινή ροή	6.512 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	140 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Χρώμα πηγής φωτός	740 Ουδέτερο λευκό
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	-
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Κατανομή μεσαίας δέσμης
Ενεργό εμβαδόν προβολής	0,0225 m²

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	N/A W W W
Average CLO power consumption	N/A W W
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO	N/A W W W
Ρεύμα εκκίνησης	7,1 A
Χρόνος εκκίνησης	61,2 ms
Κατανάλωση ενέργειας	47 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.98
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief
Καλώδιο	-
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	11

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία
Περαστή καλωδίωση	-

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Driver/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής	Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Φωτοκύτταρο	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Χυτό αλουμίνιο
Υλικό ανακλαστήρα	-
Υλικό οπτικού συστήματος	Μεθακρυλικός πολυμεθυλεστέρας
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά
Fixation material	Αλουμίνιο
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Εξάρτημα στήριξης	Γενικής χρήσης διαμέτρου 42 έως 60 mm, ρυθμιζόμενο
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Επίπεδο
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Διαφανές
Φινίρισμα ανακλαστήρα	-
Συνολικό μήκος	493 mm
Συνολικό πλάτος	217 mm
Συνολικό ύψος	79 mm
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)	79 x 217 x 493 mm
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5 J Με προστασία από βανδαλισμούς]
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	-
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Επίπεδο γυαλί
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	3,300 kg

Έγκριση και Εφαρμογή

Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Φωτοβιολογικός κίνδυνος	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tq	25 °C
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 έως +35 °C

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-7%
Αρχική χρωματικότητα	(0.41, 0.39) SDCM ≤5
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
Αρχ. Ανοχή Δείκτη Απόδοσης Χρωμάτων	+/-2

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	5 %
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών	10 %
Διατήρηση φωτεινής ροής (EN-IEC 62722-2-1) για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών	L98
Διατήρηση φωτεινής ροής (EN-IEC 62722-2-1) για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών	L70


Δεδομένα βιωσιμότητας

Sustainability rating	Unclassified
Κατηγορία επισκευής	Κλάση Επισκευής C, το driver αυτού του φωτιστικού μπορεί να αντικατασταθεί από τεχνικό συντήρησης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση. Ίσως απαιτούνται ειδικά εργαλεία. Τα ανταλλακτικά και οι οδηγίες διατίθενται για ένα χρονικό διάστημα.
Ενσωματωμένος άνθρακας (A1-A3)	59,7 kg CO ₂ e
Αναλογία ανακυκλωμένου υλικού προϊόντος	6,82 %
Αναλογία ανακυκλώσιμης περιεκτικότητας στο τελικό προϊόν	50,7 %
Συνολικό GWP B6 (kg ισοδύναμου CO2) Δηλωμένη Μονάδα	Παρακαλώ υπολογίστε χρησιμοποιώντας την τιμή του τοπικού ενεργειακού μείγματος: Δηλωμένη ισχύς (kW) * Διάρκεια ζωής (ώρες) * Ενεργειακό μείγμα (kg CO ₂ eq / kWh)
Συνολικό GWP B6 (kg ισοδύναμου CO2) λειτουργικής μονάδας	Παρακαλώ υπολογίστε χρησιμοποιώντας την τιμή του τοπικού ενεργειακού μείγματος: Δηλωμένη ισχύς (kW) * 1000 (lm) / φωτεινή ροή (lm) Δηλωμένη μονάδα * 35000 (ώρες) * Ενεργειακό μείγμα (kg CO ₂ eq / kWh)

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BRP102 LED74/740 II DM
Πλήρες όνομα προϊόντος	BRP102 LED74/740 II DM
Full EOC	872016947191700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BRP102L7474IIDM
Κωδικός παραγγελίας	47191700
Αρ. υλικού (12NC)	910925869862
Τοπικός κωδικός	BRP102L7474IIDM
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8720169471917
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8720169471917
Κωδικός ονομασίας σειράς	BRP102 [CoreLine Malaga LED large]

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Συμβατά αξεσουάρ

Εικόνα αξεσουάρ	Κωδικός αξεσουάρ	Όνομα αξεσουάρ	Διαδικτυακή τοποθεσία
	910925227912	ZRP220 AD60/60 A5	Ιστοσελίδα προϊόντος
	910925868646	ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH	Ιστοσελίδα προϊόντος

Σχετικά έγγραφα

Έγγραφα και πιστοποιητικά	Όνομα εγγράφου	Λήψη
Installation Instructions	442710336212_583_Coreline_Malaga_LED_BRP101_BRP102_MI.pdf	Λήψη
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869862.pdf	Λήψη
Tender text	Tender_Text_910925869862_el_GR.txt	Λήψη

