



CoreLine Malaga LED

BRP102 LED74/740 II DM

CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6512 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP65, SRG4-4

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6512 lm, 47 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤ 5 , CRI70, Stredné vyžarovanie, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepätovej ochrany do 4 kV v diferenciálnom režime a 4 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Rozptyl svetelného lúča svetidla	
Kód radu svetelného zdroja	LED74 [LED module 7400 lm]	Typ optiky, exteriér	Stredné vyžarovanie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Účinná vystavená plocha	0,0225 m ²
Vrátane napájača	Áno	Prevádzkové a elektrické	
Typ systému svetelného zdroja	LED	Vstupné napätie	220 až 240 V
Servisná značka	Áno	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Hodnotový rebriček	Výkon	Počiatočná spotreba pri CLO	N/A W W W
Záručná lehota	5 rokov	Priemerná spotreba pri CLO	N/A W W
Svetelné technické		Konečná spotreba pri CLO	N/A W W W
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0	Nárazový prúd	7,1 A
Svetelný tok	6 512 lm	Čas zapínania	61,2 ms
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K	Spotreba	47 W
Merný výkon (menovitý) (nom.)	140 lm/W	Účinnosť (zlomok)	0.98
Index podania farieb (CRI)	70	Zapojenie	Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela	Kábel	-

CoreLine Malaga LED

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, 11 typ B	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany do 4 kV v diferenciálnom režime a 4 kV v bežnom režime
Prekáblovanie cez priechodku	-
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Driver/napájacia jednotka/ transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Fotočlánok	-
Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Hliníkový odliatok
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymetylmetakrylátové
Materiál optického krytu	Tvrdené sklo
Materiál upevnenia	Hliník
Farba telesa	Sivá
Montážne zariadenie	Univerzálne pre priemer 42 až 60 mm, nastaviteľné
Tvar optického krytu	Ploché
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Povrchová úprava reflektora	-
Celková dĺžka	493 mm
Celková šírka	217 mm
Celková výška	79 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	79 x 217 x 493 mm
Krytie IP	IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Typ optického krytu	Ploché sklo
Čistá hmotnosť (kus)	3,300 kg
Schválenie a použitie	
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	-40 až +35 °C
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-7%

Počiatočná chromatickosť	(0.41, 0.39) SDCM ≤5
Tolerancia spotreby	+/-10%
Odchýlka poč. indexu podania farieb	+/-2
Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)	
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h	10 %
Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L98
Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h	L70
Údaje o udržateľnosti	
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Unclassified
Trieda opravy	Trieda opráv C: predradník tohto svetidla môže vymeniť servisný technik. Počas demontáže a opätovnej montáže je potrebná mimoriadna opatrnosť a môže byť potrebné špeciálne náradie. Náhradné diely a dokumentácia sú k dispozícii po určitú dobu.
Obsiahnutý uhlík (A1-A3)	59,7 kg CO _{2e}
Pomer nepanenského materiálu produktu	6,82 %
Pomer recyklovateľného obsahu hotového výrobku	50,7 %
GWP celkom B6 (kg CO _{2ekv.}) Deklarovaná jednotka	Vypočítajte, prosím, s použitím vášho lokálneho energetického mixu: deklarovaná jednotka výkonu (kW) * deklarovaná životnosť (hodín) * energetický mix (kg CO _{2eq} / kWh)
GWP celkom B6 (kg CO _{2ekv.}) Funkčná jednotka	Vypočítajte pomocou hodnoty vášho lokálneho energetického mixu: Deklarovaná jednotka výkonu (kW) * 1000 (lm)/deklarovaná jednotka svetelného toku (lm)*35000 (hodín) * energetický mix (kg CO ₂ ekv./kWh)
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BRP102 LED74/740 II DM
Úplný názov produktu	BRP102 LED74/740 II DM
Úplný kód produktu	872016947191700
Objednávkový kód	47191700
Č. materiálu (12NC)	910925869862
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169471917
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169471917
Kód radu produktov	BRP102 [CoreLine Malaga LED large]

CoreLine Malaga LED

Rozmerový obrázok

