



# CoreLine Malaga LED

## BRP102 LED110/740 I DM

CoreLine Malaga LED, Road & street light, 69 W, 9680 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP65, SRG4-4

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 9680 lm, 69 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM  $\leq$ 5, CRI70, Střední vyzařování, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepětové ochrany do 4 kV v diferenciálním režimu a 4 kV v běžném režimu, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

### Údaje o produktu

Obecné informace		Divergence světelného paprsku svítidla	
Kód řady svítidel	LED110 [LED module 11000 lm]	Divergence světelného paprsku svítidla	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Typ optiky, exteriéry	Střední vyzařování
Včetně předřadníku	Ano	Účinná vystavená plocha	0,0225 m <sup>2</sup>
Typ systému světelného zdroje	LED	Provozní a elektrické	
Servisní štítek	Ano	Vstupní napětí	220 až 240 V
Hodnotový žebříček	Výkon	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Záruční lhůta	5 let	Počáteční spotřeba energie CLO	N/A W W W
Světelně technické		Průměrná spotřeba energie CLO	N/A W W
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0	Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	N/A W W W
Světelný tok	9 680 lm	Náběhový proud	79 A
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Doba náběhového proudu	122 ms
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	140 lm/W	Spotřeba energie	69 W
Index podání barev (CRI)	70	Účinnost (zlomek)	0.93
Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá	Připojení	Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

# CoreLine Malaga LED

Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	11
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Úroveň přepětové ochrany do 4 kV v diferenciálním režimu a 4 kV v běžném režimu
Průchozí drátování	-

## Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Není k dispozici
Fotobuňka	-

## Mechanické a materiály

Materiál těla	Tlakově litý hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmetakrylát (PMMA)
Materiál optického krytu / čočky	Tvrzené sklo
Fixační materiál	Hliník
Barva těla	Šedá
Montážní přípravek	Univerzální pro průměr 42 až 60 mm, nastavitelný
Tvar optického krytu / čočky	Rovný
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirý
Úprava reflektoru	-
Celková délka	493 mm
Celková šířka	217 mm
Celková výška	79 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	79 x 217 x 493 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Typ optického krytu	Ploché sklo
Celková hmotnost (kus)	3,300 kg

## Certifikace a použití

Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Výkon při okolní teplotě T <sub>a</sub>	25 °C
Rozsah okolní teploty	-40 až +35 °C

## Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční chromatičnost	(0.41, 0.39) SDCM ≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Poč. Tolerance indexu podání barev	+/-2

## Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h	10 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L98
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h	L70

## Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Unclassified
Vázaný uhlík (A1-A3)	59,7 kg CO <sub>2</sub> e
Podíl recyklovaných materiálů v produktu	6,82 %
Poměr recyklovatelného obsahu v hotovém výrobku	50,7 %
Celkový GWP B6 (kg CO <sub>2</sub> ekv.) deklarovaná jednotka	Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarováný výkon jednotky (kW) * doba životnosti (hod) * energetický mix (kg CO <sub>2</sub> e / kWh)
Celkový GWP B6 (kg CO <sub>2</sub> ekv.) funkční jednotka	Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarováný výkon jednotky (kW) * 1000 (lm) / světelný tok (lm) deklarované jednotky * 35 000 (hodin) * energetický mix (kg CO <sub>2</sub> ekv/kWh)

## Označení a balení

Objednávací název produktu	BRP102 LED110/740 I DM
Celý název výrobku	BRP102 LED110/740 I DM
Full EOC	872016947192400
Kód objednávky	47192400
Číslo materiálu (12NC)	910925869863
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169471924
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169471924
Kód produktové řady	BRP102 [CoreLine Malaga LED large]

## CoreLine Malaga LED

### Rozměrové výkresy

