



CoreLine Trunking gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking gen2 to system linii świetlnej zaprojektowany z myślą o prostocie. Jest dostępny w różnych długościach, z różnymi strumieniami świetlnymi i kształtami wiązki światła, dzięki czemu można go dopasować do każdego projektu i zastosowania. System CoreLine Trunking gen2 jest łatwy w obsłudze, ma dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wniknięciem wody, umożliwia integrację z reflektorami i czujnikami, a przy tym zapewnia wysokiej jakości, spójne oświetlenie. Innowacyjny system jest również łatwy w montażu i instalacji, co pozwala na szybsze modernizacje i remonty

Informacje ogólne

Tier	Wydajność
------	-----------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	222 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Mechanika i korpus

Całkowita długość	523 mm
Całkowita szerokość	95 mm
Całkowita wysokość	104 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	104 x 95 x 523 mm
Materiał	Stal
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2] standardowa]
Kolor akcesorium	Biel
Waga netto (szt.)	1,300 kg

Certyfikaty i zastosowania


Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LL240E MPH 7x2.5 WH
Pełna nazwa produktu	LL240E MPH 7x2.5 WH

Full EOC	872016995624700
Kod zamówienia	95624700
Materiał Nr (12NC)	910925870972
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169956247
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8720169956247
Rodzina produktów	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]

Rysunki techniczne



Zintegrowany czujnik

Obraz czujnika	Kod Czujnika	Nazwa czujnika	Strona internetowa
	913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	Strona internetowa produktu

Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Installation Instructions	MI-LL240E-MPS.pdf	Pobierz

