



CoreLine trunking gen2.5, Accessory

O CoreLine Trunking Gen2 é um sistema de linhas de luz concebido para a simplicidade. É fornecido com uma seleção de comprimentos, pacotes de fluxo e formas de feixe para se adaptar a todos os projetos e aplicações. Fácil de utilizar e de integrar com focos e sensores, o CoreLine Trunking Gen2 fornece uma iluminação de alta qualidade consistente com proteção adicional contra a entrada acidental de água. Este sistema inovador é igualmente fácil de montar e instalar para retrofits e renovações mais rápidas.

Informações gerais

Escala de valor	Performance
-----------------	-------------

Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada	222 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Características mecânicas e compartimento

Comprimento global	523 mm
Largura total	95 mm
Altura total	104 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	104 x 95 x 523 mm
Material	Aço
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Cor do acessório	Branco
Peso líquido (Peça)	1,300 kg

Aprovação e aplicação


Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LL240E MPH 7x2.5 WH
Nome do produto completo	LL240E MPH 7x2.5 WH

Código do produto completo	872016995624700
Código de encomenda	95624700
N.º material (12NC)	910925870972
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8720169956247
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8720169956247
Código da família de produtos	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]

Desenho dimensional



Sensor Integrado

Imagem do sensor	Código do Sensor	Nome do Sensor	Web site
	913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	Site do Produto

Documentos Relacionados

Documentos e certificados	Nome do Documento	Transferir
Installation Instructions	MI-LL240E-MPS.pdf	Transferir

